

ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll Pro, PoE mit 2GB/16GB, RK3399, Android 7.1, Full metal housing



EAN CODE



Professioneller industrial ALLinOne PC mit RK3399 CPU und Android. 2GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD Karten. PoE (Power over Ethernet). Sehr gut zur Anzeige von Telefonie (2N), Türsprechanlagen, Kameras, Smarthome, Hausautomation etc. geeignet oder als Marketing Anzeige Display für Werbevideos etc. Die Displays besitzen ein Mikrofon. Ohne Akku.

Hochleistungs Android WandPC mit Touch ON/OFF Schalter welcher hinter dem Touchscreen-Oberfläche versteckt ist. Wireless AC 2,4 und 5 GHz Netzwerk, USB-C und USB 3.0.

LTE fähig mit Zusatzmodul, welches intern in den dafür vorhandenen Steckplatz montiert werden muss.

ALLNET PoE Display mit RK3399 und Gussgehäuse

Product Type	10,1" POE	Android
Beschreibung		
System	CPU	RK3399 Quad-core ARM Cortex-A17 , up to 1.8 GHz
	RAM	2GB
	ROM	16GB
	System	Android 7.1
	Display	screen
	resolution	1280x800 Wide viewing
	Contrast	1000
	Brightness	350cdm2
Network	WiFi	802.11ac/b/g/n
	Ethernet	1xPOE GBit Lan Anschluss
	Bluetooth	4.1
Peripherie und Anschlüsse	USB	3x USB2.0, 1x USB3.0, 1xUSB-C, 1x R-SMP Antennenbuchse



Art.-Nr.: 152038

Herst.-Nr.: ALL_Tablet__Pro_10RK3399A60PoE

	Audio	3,5mm Jack
Mobilfunk	Sim-Kartenslot	1x
Speicher	Extern	SD-Kartenslot Micro bis zu 256GB
Montage	Vesa	Vesa Aufnahme 75x75mm
Abmessungen	LxBxH	268x187x40mm
Gewicht		3600g
Stromaufnahme	Volt/A	12V/3A Desktop Netzteil enthalten



Zubehör

Art.-Nr.	Name
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
147247	VESA Desktop Standfuß Halterung für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm
104258	VESA Wandhalterung Flepo - omicron-2 für Tablet, Monitore
151668	ALLNET Touch Display Tablet 21 Zoll zbh. Einbaurahmen, Unterputzrahmen
151695	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen + Blende Schwarz
151694	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen + Blende Silber
139637	ALLNET PoE Injektor Gigabit ALL0488V5 AF/AT 15,4/30W IEC-C14, Kunststoff



Art.-Nr.: 152038

Herst.-Nr.: ALL_Tablet__Pro_10RK3399A60PoE

Art.-Nr.	Name
112270	ALLNET PoE Injektor Gigabit AT++ 90W ALL048900V2 SMART
136766	ALLNET Switch managed 5 Port Gigabit PoE, davon 4 PoE Ports, lüfterlos, ALL-SG8205PDM
138516	ALLNET Switch smart managed 5 Port Gigabit Switch, davon 4 Port PoE, 1x NON, ALL-SG8245PM
157678	ALLNET Touch Display Tablet zbh. Schrauben Set 4xM3 u. 4xM4 zur Befestigung an Vesa Halterung