



# PHILIPS

## WelcomeEye Connect DES 9900 VDP

Video-Türsprechanlage mit 7"-Touchscreen, hochwertiger Bildqualität und permanenter Verbindung



Mit ihrem ansprechenden Design und ultraflachem 7"-Farb-Touchscreen ist die Video-Türsprechanlage Philips WelcomeEye Connect ein äußerst benutzerfreundliches Produkt. Diese per Zweileiter-Technik mit ihrer straßenseitigen Türsprechanlage verbundene Video-Türsprechanlage wird aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Tippen Sie auf ihren Touchscreen und Sie gelangen zu ihren verschiedenen Funktionen: Besucher sehen und mit ihnen sprechen, eine Tür oder ein motorisiertes Tor öffnen,... Sie können die Öffnung einer Tür per RFID-Badges steuern, aber auch Ihre Besucher aus der Ferne über Ihr Smartphone anzeigen. Wenn Sie nicht zuhause sind, speichert Welcome Eye Connect die Bilder Ihrer Besucher.



# + Produkt



- einfache und schnelle Installation per Zweileiter-Technik zwischen Türsprechanlage und Monitor
- Begrüßung von Besuchern und Türöffnung von zuhause oder anderswo aus per Smartphone
- sehr hohe Bildqualität und sehr großer Blickwinkel (130°)
- in der Türsprechanlage integrierte RFID-Zugangskontrolle zur Öffnung von Tür und Tor per RFID-Badge (max. 20 Badges)
- Abwesenheitsnachricht-Funktion, die Ihre Besucher informiert, falls Sie nicht verfügbar sind.
- Fotoaufzeichnung der Besucher auf internem Speicher, Videoaufzeichnung auf microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Monitoring-Funktion zur einfachen Überwachung Ihres Eingangs
- Interkommunikationsfunktion zwischen den Monitoren der gleichen Familie
- Zweifamilien-Plattform, erweiterbar auf bis zu drei Bildschirme, zwei Türsprechanlagen und eine Kamera pro Familie
- Doppelte Steuerung Schloss UND Tor
- Farbnachtsicht
- Namensschild und Taste beleuchtet
- Türsprechanlage und Regenschutz aus Aluminium
- Polarity-Protect-Funktion zum Schutz Ihrer Video-Türsprechanlage vor Verkabelungsfehlern

## **Inhalt des Kits:**


- 1 7"-WLAN-Farb-Touchscreen
- 1 Türsprechanlage mit integrierter RFID-Option
- 1 Regenschutz aus Aluminium
- 1 Monitor-Wandhalterung
- 1 modulare Stromversorgung DIN-Schiene
- 3 RFID-Badges (Administrator)
- 2 RFID-Badges (Nutzer)



# PHILIPS

# Technische Merkmale

		Optionales Zubehör
Garantie	2 Jahre	
Verkabelung	Zweileiter-Technik	
Maximaler Abstand	Kabel: 120 m (zwischen den beiden am weitesten entfernten Elementen der Installation) WLAN: 2,4-GHz-WLAN (IEEE 8111 b/g/n) erforderlich, zugänglich am Installationsort des Monitors	
Steuerung	Schloss UND Tor	
Klingel	6 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB	
Merkmale Bildschirm	Diagonale: 7" (18 cm) Auflösung: 800 x 480 Pixel Externer Speicher: microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) max. 32 GB WLAN: 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n Befestigung: an der Wand	 <b>WelcomeEye AddComfort</b> Zusätzlicher 7"-Monitor
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe 900TVL Blickwinkel: H130°/V90° Objektiv: nicht schwenkbar Nachtsicht: weiße LEDs (2,5 m) Beleuchtete Klingeltaste: ja Beleuchtetes Namensschild: ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,0 A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max. RFID: 125 kHz - 20 Badges max. Befestigung: auf Putz	 <b>WelcomeEye AddCompact</b> Zusätzlicher 4,3"-Monitor, kompakt
Kompatibilität mit Smartphone	Anwendung: WelcomeEye (erfordert Smartphone mit Netzverbindung (3G/4G/WLAN)) Kompatibilität mit OS: Android (V. 4,4 oder höher)/iOS (7 oder höher) Benachrichtigung: PUSH bei Klingeln eines Besuchers	 <b>WelcomeEye Outdoor</b> Zusätzliche Türsprechanlage
Einstellungen	Farbe + Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel	 <b>WelcomeEye Cam</b> Zusätzliche Kamera
Oberfläche	Monitor: Kunststoff und Aluminium, schwarz Türsprechanlage: schwarzes Aluminium und Aluminium	 <b>WelcomeEye Lock</b> Elektrischer Türöffner mit geringem Verbrauch
Elektrische Eigenschaften	24V DC/550 mA/13,2 W	
Elektrischer Anschluss	Modulare Stromversorgung DIN-Schiene (im Lieferumfang enthalten), direkt in Schalttafel zu integrieren	
Betriebstemperatur	-15 °C bis +50 °C	
Verwendung	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44)	
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Monitor: 142 (H) x 210 (L) x 15 (T) mm Abmessungen Türsprechanlage: 168 (H) x 82 (L) x 38 (T) mm Gewicht: 0,89 kg	
Merkmale Kit	Abmessungen: 210 (H) x 315 (L) x 78 (T) mm Gewicht: 1,31 kg	
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH	



Erweiterbar  
2 Familien

