

NEXTORCH Saint Torch 11

Echte 600 Meter Leuchtweite und ein Hochleistungs-Akku sind die Hauptmerkmale dieser einzigartigen Taschenlampe.

Eine hervorragende Akku-Laufzeit, die Robustheit und die handlichen Maße machen die Saint Torch 11 zu einem wertvollen Begleiter für alles, was draußen stattfindet.

Der Lichtstrahl ist perfekt gebündelt – so erkennen Sie auch in sehr großen Entfernung hervorragend die Details!

Der Akku dieser Taschenlampe ist so leistungsstark, dass er sogar als Powerbank für andere mobile Geräte, wie Smartphone, oder Navigationsgeräte benutzt werden kann.

Dank der USB-C-Aufladetechnik ist die Saint Torch 11 in nur 3 Stunden 100% einsatzbereit. Viel nützliches Zubehör ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten, so bleiben in Sachen mobiler Beleuchtung garantiert keine Wünsche offen!



Technische Daten:

- LED: CREE® XHP 70B LED
- Modi: 3500 lm* / 1850 lm / 500 lm / 65 lm / strobe / S.O.S
- Laufzeit: 3 h / 3h 3 min / 16 h / 110 h / -- / --*
- Leuchtweite: 600 Meter*
- Wasserdicht: IPX-7 (1 Meter Tauchtiefe)
- Fallhöhe: 1 Meter
- Stromversorgung: 4 x 2600 mAh (14.8 V) aufladbarer Li-ion Akku
- Abmessungen: 212 mm x 50 mm x 83 mm
- Gewicht: 790 g mit Akku
- Garantiezeit: 5 Jahre
- Ersatzteilversorgung: 15 Jahre garantiert.

Lieferumfang

- Wasserfester Behälter
- Schulterriemen
- Netzteil
- USB-C-Ladekabel
- Nylon-Tragetasche
- Bedienungsanleitung

* Diese Werte wurden unter Labor-Bedingungen ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Akku und klimatischen Bedingungen (Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit / etc.) um +/- 15 % abweichen. Durch den elektronischen Überhitzungsschutz kann die Leuchtdauer abweichen.

Bei den mit ANSI gekennzeichneten Daten handelt es sich um Werte, die gemäß dem „ANSI/NEMA FL 1-2009-Standard“ nach wissenschaftlichen Richtlinien unabhängig geprüft und bestätigt sind.