



1280x720  
**720P**

**WiFi** (2.4G Netzwerk)

Micro-SD-Speicher  
max. 128 GB (Karte nicht enthalten)



## CALIBER SMART HOME - LEBEN IN KOMFORT -



Mit „Caliber Smart Home“-Produkten können Sie sicher sein, alles mit nur EINER APP zu steuern. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Tuya entschieden, einer Plattform für Smart-Home-Produkte, die eine hervorragende Kontrolle bietet, und nicht nur die Kamera, sondern eine ganze Reihe von Möglichkeiten

- Planer
- Szenen (z. B. leuchtet, wenn die Kamera Bewegungen erkennt)
- Produkte kombinieren
- Einstellungen mit der gesamten Familie teilen
- Weitere Informationen und Demos finden Sie unter [caliber.nl/calibersmarthome](http://caliber.nl/calibersmarthome)



Entdecken Sie Demos und Anleitungen zu unserem wachsenden Sortiment an Smart-Home-Produkten



**CALIBER.NL/CALIBERSMARTHOME**  
FÜR DEMOS UND ANLEITUNGEN

# HWC 101

## Appgesteuerte 1.0mp 720P HD Mini WiFi IP-Kamera für Innenräume



**CALIBER SMART HOME**  
EINFACHE  
INSTALLATION  
JEDER KANN ES

Laden Sie die kostenlose  
"Caliber Smart Home"-App herunter:



- Kabellose 720P HD Kamera für Innenräume
- Gratisapp "Caliber SMART HOME"
- 1/4" Linse H.264 CMOS 1.0 MP
- Nachtsicht (ca. 10m • IR Hochleistungs-LED Lichter)
- Verbindung mittels WiFi (WiFi 2.4G Netzwerk)
- Unterstützt Micro SD Kartenspeicher (bis zu 128GB)
- Aufnahmefunktion mit Loopaufnahme
- Biegbarer Ständer, um unterschiedliche Positionen einzunehmen
- Bewegungserkennung (automatische Aufnahme, Foto und Alarm)
- Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio eingebaut (intercom)
- Maße: 53mm (L) x 22mm (B) x 112mm (H)
- Stromversorgung: 100V-240V AC 50/60HZ (Wandadapter mit 2m Stromkabel inklusive)
- Smart Home - powered by Tuya
- Zugriff über mehrere Geräte möglich (Telefon, Tablet, usw.)
- vor Hackern gesichert
- APP arbeitet mit jeder Internetverbindung (WiFi oder mobile Daten)



Biegbarer Ständer, um unterschiedliche Positionen einzunehmen



100V-240V Wandadapter (2m USB-zu-Micro USB Kabel inkl.)

Für dieses Produkt ist ein 2,4 G WLAN-Netzwerk und ein Smartphone/Tablet erforderlich

Wifi Freq range: 2402-2480 Mhz,  
Max e.r.p.: <100mW/20dBm


Tuya word mark and logos are registered trademarks owned by Tuya, Inc. and any use of such marks by Caliber Europe BV is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Hacker proof



Multi accessible



8 714505 046495

# WWW.CALIBER.NL

CALIBER EUROPE BV • Kortakker 10 • 4264 AE Veen • The Netherlands • Tel: +31 416-699 000