



Bidirektionaler HDMI 1.4 10.2G Switch

Artikelnummer: 38036

Beschreibung

- Zum Anschluss zweier Quellgeräte an ein Display und Umschalten zwischen diesen oder
- Zum Anschluss eines Quellgeräts an zwei Displays und Umschalten, um das Signal an das eine ODER andere Display weiterzuleiten
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@30hz 4:4:4 8Bit
- Kein externes Netzteil erforderlich
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy Bidirektionale HDMI Switch erlaubt den Anschluss von zwei HDMI-Quellgeräten an ein 4K Ultra HD TV-Gerät oder einen Projektor. Zwischen den beiden Quellen kann mit einer Taste auf dem Switch umgeschaltet werden. Alternativ kann eine hochauflösende Quelle mit zwei 4K TV-Geräten oder Projektoren verbunden werden, wobei auch hier umgeschaltet werden kann, um das Bild auf dem einen oder anderen Bildschirm auszugeben. Das kompakte Design des Switches erlaubt eine dezente und platzsparende Installation.

Dieser bidirektionale Switch eignet sich ideal für HDMI-Quellen wie Blu-ray Player, Set-Top-Boxen oder Mediaplayer und um die Anzahl der HDMI Ports eines Displays zu vergrößern. Außerdem vermeidet man das regelmäßige Ein- und Ausstecken von HDMI-Kabeln. Der Switch ist auch hilfreich, um das Signal eines Quellgeräts auf zwei verschiedene Displays zu verteilen, wobei aber jeweils nur ein Display eingeschaltet werden kann. Auflösungen bis 4K@30Hz 4:4:4 sorgen dafür, dass Videos mit größerer Klarheit gesehen werden können - perfekt für private Installationen oder kleinere Meetings.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI

- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4
- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- HDCP-Unterstützung: Pass-through
- Audio: Pass-through
- Separate Audio Ports: -
- IR Unterstützung: -
- CEC Unterstützung: Pass-through
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: HDMI Typ A (Buchse) - bidirektional
- Ausgänge: 2 x HDMI Typ A (Buchse) - bidirektional
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: Stromversorgung über HDMI-Schnittstelle

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 50x52x20mm (1.97x2.05x0.79in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.073kg (0.16lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 65°C (32°F - 149°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 90°C (32°F - 194°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 30% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 75x30x65mm (2.95x1.18x2.56in)
- Gesamtgewicht: 0.08kg (0.18lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- Bidirektionaler HDMI Switch
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38036
- EAN: 4002888380362

© LINDY 2019