



DESK 2

DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste.

Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden.

VORTEILE

- **Designlösung für das moderne Wohn- und Arbeitsumfeld**
- **Benutzerorientierte 35° Ausrichtung**
- **Verdeckte Leitungsführung bis zur Kante**
- **Custom Versionen für Zukunftssicherheit**
- **Red Dot Design Award Winner 2011**
- **Preisträger IF Award 2012**
- **Nominiert für den Deutschen Designpreis 2012**

AWARDS



reddot design award
winner 2011



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x 85 x 100 mm

Material: Profil: Aluminium
Steckdose: Kunststoff

Tischplattenstärke: 10–40 mm

Steckdosenfarbe: schwarz

Farbvarianten:   

DESK 2 Steckdoseneinheiten – weiß ähnlich RAL9010

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: 0,2m mit GST18 | inkl. Haltewinkel

902.202	3						35°		3	324 mm
902.201	3						35°		2	282 mm
902.200	3						35°		1	239 mm
902.2048	3						35°			197 mm
902.229	2						35°	●	2	282 mm
902.228	2						35°	●	1	241 mm
902.211	2						35°		2	239 mm
902.203	2						35°		1	197 mm
902.380	1						35°	●		155 mm
902.214		4					45°			317 mm
902.231		2					45°	●	1	274 mm
902.207		2					45°		2	274 mm
902.206		2					45°		1	239 mm
902.213		2					45°			197 mm
902.205			3				35°		2	282 mm
902.204			3				35°		1	239 mm
902.232			2				35°	●	1	239 mm
902.3641			1				35°	●		155 mm
902.209				3			90°		2	282 mm
902.208				3			90°		1	239 mm
902.230				2			90°	●	2	282 mm
902.220					3		35°		2	317 mm
902.272					2		35°	●	1	275 mm

Mit Gerätezuleitung | Stromeingang: 0,2m mit GST18 | inkl. Haltewinkel | 1,5m separate Gerätezuleitung GST18/Schutzkontakt

902.302	3						35°	2x CAT6 Kupplung Buchse/Buchse 1x USB A/A 3.0 Keystone Modul 1x HDMI Keystone Buchse/Buchse	282 mm
902.301	3						35°	1x CAT6 Kupplung Buchse/Buchse 1x USB A/A 3.0 Keystone Modul	239 mm
902.300	3						35°		197 mm



902.201



902.2048



902.229



902.231



902.211



902.203



902.214



902.231



902.207



902.206




Aufgrund des **hochwertigen Designs**
ein echter Hingucker.

Passende **Gerätezuleitungen** finden Sie ab Seite 66.Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.

DESK 2 Steckdoseneinheiten – inox

#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESK 2 wird platzsparend mit Aluminium-Haltewinkeln am Möbel befestigt, Leitungen werden hinter der Sichtblende geführt.



Besonderes Augenmerk wurde bei DESK 2 auf Design gelegt. Technisch ist DESK 2 wie auch ihr Vorgänger DESK 1 modular aufgebaut. Mit den BACHMANN Custom Modulen wird DESK 2 wie alle anderen Tischanschlussfelder von BACHMANN mit Medien- und Datenmodulen an individuelle Bedürfnisse und zukünftige Einsatzzwecke angepasst.

DESK 2 Zubehör

#	
DESK 2 Kabelführung Verdeckte Kabelführung bis unter die Tischkante	
918.106	Kunststoff lackiert in Farbe weiß ähnlich RAL9010
918.107	Kunststoff, lackiert in Inox
918.124	Kunststoff lackiert in Farbe schwarz ähnlich RAL9005
DESK 2 Klebesockel 2x TESA POWER STRIP	
918.110	2x Klebesockel-Set, Kunststoff lackiert in Farbe weiß ähnlich RAL9010
918.111	2x Klebesockel-Set, Kunststoff lackiert in Inox
918.122	2x Klebesockel-Set, Kunststoff lackiert in Farbe schwarz ähnlich RAL9005
Haltewinkel für Tischplattenstärken von 25 bis 50 mm	
930.120	Aluminium eloxiert, Materialstärke ca. 9 mm Inhalt: 2x Haltebügel Aluminiumprofil eloxiert, 2x Inbusschrauben M5x60 mm



918.106



918.110



918.111



930.120



Die Haltewinkel von DESK 2 sind für Tischplattenstärken von 10 bis 40 mm geeignet. Alternativ können DESK 1 Haltewinkel Standard (Artikel-Nr. 930.120) auch für DESK 2 verwendet werden. Diese umfassen in Kombination mit DESK 2 einen Spannungsbereich von 25 mm bis 55 mm.