

Husky Air

NAHTLOSE VERBINDUNG MIT ORTEN IM FREIEN.



Mit der EZVIZ Husky Air können Sie sich immer sicher fühlen. Die Husky Air ist eine WLAN-Outdoor-Kamera, die für die Sicherheit der Außenbereiche Ihres Büros, Ihres Ladens, Ihres Parkplatz oder Ihres Eingangs gedacht ist, wenn Sie nicht da sind. Sie ist mit einer integrierten Rundumleuchte und einer Sirene ausgestattet, um unerwünschte Eindringlinge abzuschrecken. Sie hat außerdem zwei Antennen für maximales WLAN und Zwei-Wege-Audio. Dank der Nachtsicht können Sie auch nachts sehen, was gerade passiert. Sehen Sie einfach in der App auf dem Smartphone nach, ganz gleich, wo Sie gerade sind, wann immer Sie möchten.



HIGHLIGHTS



HD 720p-Auflösung
Kristallklare Bilder und Videos



Nachtsicht bis zu 30 Metern
Sehen, was gerade passiert, sogar im Dunkeln



Aktive Verteidigung
Integrierte Rundumleuchte und Sirene



Freier lokaler Speicher
Speicherung auf einer SD-Karte oder einem Recorder



Stabiles WLAN
Zwei externe Antennen



Sofortwarnung
Ihr Mobiltelefon hält Sie auf dem neuesten Stand



Zwei-Wege-Audio
Integrierter Lautsprecher und Mikrofon



Einfache Installation
Beinhaltet Montagekit für Wände und Decken



Wetterfest, staubdicht
Immer sicher, ob bei Regen oder Sonne



Benutzerfreundliche App
Scharfes Layout, benutzerfreundliche Merkmale

ÜBER EZVIZ

EZVIZ bietet Ihnen eine App fürs Leben. Sie ist immer zur Hand und verbindet Sie visuell mit Ihrem Zuhause oder Ihrer Arbeit. Willkommen bei intelligenter Technik für Zuhause und das Geschäft!

MERKMALE



IMMER VERBUNDEN. IMMER SICHER

Die Husky Air Outdoor-Kamera bietet HD-Live-Streaming rund um die Uhr. Sehen Sie, wann immer Sie möchten, über die App auf Ihrem Grundstück nach.




INTEGRIERTE RUNDUMLEUCHE UND SIRENE

Die Husky Air ist Ihre aktive Verteidigungslinie. Wenn ein Eindringling erkannt wird, sendet die Kamera umgehend eine Benachrichtigung auf Ihr Mobilgerät und aktiviert ein helles Rundumlicht und eine laute Sirene.



SEHEN, WAS GERADE PASSIERT, SOGAR IM DUNKELN

Sogar in vollkommener Dunkelheit sehen Sie, was gerade passiert. Die Kamera schaltet automatisch zu einem scharfen Schwarzweißbild um, wenn es dunkel ist. Dank dieser Nachtsicht erhalten Sie klare, detaillierte Bilder mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Sie können die Umgebung Ihres Ladens, Ihren Parkplatz oder Ihren Garten in der Nacht kontrollieren.




MERKMALE



FÜR JEDES WETTER GEMACHT

Die Husky Air verfügt über die Schutzart IP66. Das bedeutet, sie ist staubdicht, wasserdicht und funktioniert bei den extremsten Umständen oder Temperaturen von -30 °C bis 60 °C.



ZUHÖREN UND SPRECHEN

Dank dem integrierten Zwei-Wege-Audio sind Sie nicht mehr nur ein Betrachter, sondern können interagieren. Öffnen Sie einfach die EZVIZ-App, starten Sie die Kommunikation und entscheiden Sie, ob Sie einen Eindringling erschrecken oder mit Kollegen bei der Arbeit oder dem Besucher an Ihrem Eingang sprechen möchten.

STARKE UND STABILE VERBINDUNG

Outdoor-Kameras leiden manchmal unter einem zu schwachen Routersignal. Das gilt nicht für die Husky Air: Sie wird mit zwei Antennen geliefert, was eine starke und stabile WLAN-Verbindung sicherstellt. Als Folge können Sie sie dort montieren, wo Sie sie in Ihrem Außenbereich am dringendsten benötigen.



FREIER SPEICHER

Die Kamera hat einen integrierten Micro-SD-Kartensteckplatz, der bis zu 128GB Speicher unterstützt (Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können die Bilder und Videos außerdem auf dem NVR X3- oder X3C-Videorecorder von EZVIZ speichern.



MERKMALE



IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

Immer, wenn eine Bewegung erkannt wird, erhalten Sie eine umgehende Benachrichtigung über die App. Sie wissen sofort, was gerade passiert.



ÜBERALL, WO SIE ES BRAUCHEN

Die Husky Air ist einfach zu installieren. Dank dem Montagekit für Wände und Decken können Sie sie überall installieren, wo Sie sie möchten oder brauchen.



INTEGRIERTE EZVIZ-LÖSUNG

Alle EZVIZ WLAN-Kameras sind für intelligente Haustechnik vorbereitet. Sie können die Husky Air zum Beispiel mit einem EZVIZ Tür- oder Fenstersensor über den A1-Alarmhub verbinden. Umfassende Sicherheit in Reichweite.



EINE APP ERLEDIGT DIE GANZE ARBEIT

Mit der benutzerfreundlichen EZVIZ iOS- oder Android-App können Sie bis zu vier Live-Videostreams gleichzeitig ansehen. Wenn Sie andere EZVIZ-Sicherheitsgeräte wie Kameras, Sensoren oder Recorder verbinden möchten, können Sie sie einfach hinzufügen und mit der Verwendung beginnen, alles von ein und derselben App aus.

TECHNISCHE DATEN

KAMERA

Bildsensor	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Minimale Beleuchtung	0,02 Lux bei (F2,0, AGC ON), 0 Lux bei IR
Verschluss	Selbst anpassender Verschluss
Objektiv	2,8 mm bei F2,2, Horizontalwinkel: 103° Diagonalwinkel: 118°
Objektivanschluss	M12
Tag & Nacht	IR-Sperrfilter
DNR	3D DNR
WDR	Digitaler WDR

KOMPRIMIERUNG

Videokomprimierung	Smart H.264
H.264 Typ	Hauptprofil
Videobitrate	HD, Balance und Ruckelfreiheit. Adaptive Bitrate

BILD

Max. Auflösung	1280 × 720, Unterstützung von Dual-Stream
Bildrate	50 Hz bei 25 fps, 60 Hz bei 30 fps; adaptive Bildrate der Netzwerkübertragung, Helligkeit, Kontrast, Sättigung usw.
Image setting	Brightness, contrast, saturation, etc. (configure via Ezviz studio)
BLC	Unterstützung

NETZWERK

Speicher	Unterstützung von Micro-SD-Karten (max. 128 GB)
Smart Alarm	Intelligente Bewegungserkennung
Ein-Tasten-Konfiguration	SmartConfig (WLAN-Ein-Tasten-Konfiguration)
Protokolle	Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll
Schnittstellenprotokoll	Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll
Allgemeine Funktion	Flimmerfilter, Dual-Stream, Heartbeat, Spiegelbild, Passwortschutz, Wasserzeichen
Drahtgebundenes Netzwerk	Ein RJ45-Ethernet-Anschluss, adaptive Rate von 10/100M

DRAHTLOSPARAMETER

Standard	IEEE802.11 b/g/n
Frequenzbereich	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Kanalbandbreite	Unterstützung von 20 MHz
Sicherheit	64/128-Bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s, 11g: 54 Mbit/s, 11n: 135 Mbit/s

ALLGEMEIN

Betriebsbedingungen	-30 °C bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Stromversorgung	C 12 V ±10 %
Stromverbrauch	8 W max.
Schutzart	IP66
IR-Bereich	Max. 30 Meter
Abmessungen (mm)	150,44 x 85,80 x 71,64 mm
Gewicht	326 g

Packungsinhalt?

- 1x EZVIZ Husky Air Kamera
- 1x Netzteil
- 1x Montageschablone
- 1x Schraubensatz
- 1x Kurzanleitung