



1920x1080  
1080P

WiFi (2.4G Netzwerk)

8 GB interner Speicher  
vorinstalliert



IP66  
Wasserfest

## CALIBER SMART HOME - LEBEN IN KOMFORT -



Mit „Caliber Smart Home“-Produkten können Sie sicher sein, alles mit nur EINER APP zu steuern. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Tuya entschieden, einer Plattform für Smart-Home-Produkte, die eine hervorragende Kontrolle bietet, und nicht nur die Kamera, sondern eine ganze Reihe von Möglichkeiten

- Planer
- Szenen (z. B. leuchtet, wenn die Kamera Bewegungen erkennt)
- Produkte kombinieren
- Einstellungen mit der gesamten Familie teilen
- Weitere Informationen und Demos finden Sie unter [caliber.nl/calibersmarthome](http://caliber.nl/calibersmarthome)



Entdecken Sie Demos und Anleitungen zu unserem wachsenden Sortiment an Smart-Home-Produkten



**CALIBER.NL/CALIBERSMARTHOME**  
FÜR DEMOS UND ANLEITUNGEN

# HWC 401

## Appgesteuerte 2.0MP 1080P HD

## WiFi IP Kamera für den Außenbereich



EINFACHE  
INSTALLATION  
JEDER KANN ES

Laden Sie die kostenlose  
"Caliber Smart Home"-App herunter:



- Kabellose 1080P HD Kamera für den Außenbereich
- Gratisapp "Caliber SMART HOME"
- 1/3" Linse H.264 CMOS 2.0 MP
- Wasserfest (IP66)
- Nachtsicht (ca. 30m • 24 IR LED Lichter)
- Eingebauter IR-CUT-Filter, ohne Farbstich und verbesserte Nachtsicht
- Verbindung mittels WiFi (WiFi 2.4G Netzwerk) oder LAN
- 8 GB interner Speicher vorinstalliert (Micro SD)
- Aufnahmefunktion mit Loopaufnahme
- Metallgehäuse
- Vollregulierbar durch ein starkes Metallkugelgelenk
- Bewegungserkennung (automatische Aufnahme, Foto und Alarm)
- Maße: 180mm (L) x 60mm (B) x 60mm (H)
- Stromversorgung: 100V-240V AC 50/60HZ (Wandadapter mit 1,5m Stromkabel inklusive)
- Smart Home - powered by Tuya
- Zugriff über mehrere Geräte möglich (Telefon, Tablet, usw.)
- vor Hackern gesichert
- APP arbeitet mit jeder Internetverbindung (WiFi oder mobile Daten)



Vollregulierbar durch  
eine starkes  
Metallkugelgelenk



An WiFi angeschlossen,  
mit regulierbarer Antenne  
(Kabel-LAN-Verbindung ist verfügbar)

Für dieses Produkt ist ein 2,4 G WLAN-Netzwerk  
und ein Smartphone/Tablet erforderlich

Wifi Freq range: 2402-2480 Mhz,  
Max e.r.p.: <100mW/20dBm


Tuya word mark and logos are registered trademarks  
owned by Tuya, Inc. and any use of such marks  
by Caliber Europe BV is under license. Other  
trademarks and trade names are those of their  
respective owners.



Hacker proof



Multi accessible



8 714505 046488

# WWW.CALIBER.NL

CALIBER EUROPE BV • Kortakker 10 • 4264 AE Veen • The Netherlands • Tel: +31 416-699 000