



Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Konverter

Artikelnummer: 43900

Beschreibung

- Verbindet zwei HDMI Displays mit einem Thunderbolt 3 Port
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis Ultra HD 4K 3840x2160@60Hz auf 2 Monitoren
- Maximale Performance durch 40Gbit/s Bandbreite über Thunderbolt 3
- Kompatibel mit Windows- und Mac-Computern mit Thunderbolt 3-Anschluss
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Konverter ermöglicht ressourcenintensive Anwendungen auf zwei 4K 60Hz HDMI Displays über nur einen Thunderbolt 3 Port auf Ihrem PC oder Mac. Nur Thunderbolt 3 mit seiner unglaublichen Bandbreite von 40Gbit/s erlaubt den Anschluss von zwei 4K 60Hz Displays simultan oder einem 5K Display, während Video- und Audiosignale gleichzeitig ausgegeben werden. Er ist ein wichtiges Tool für professionelle Kreative, um die Arbeitsabläufe zu optimieren, egal ob beim Bearbeiten von Fotos oder Videos, Rendering in Echtzeit, 3D-Grafiken, Virtual Reality oder CAD. Mit Thunderbolt 3 werden generell Engpässe bei anspruchsvoller, ressourcenintensiver Arbeit vermieden.

Der Konverter wurde vor allem für Notebooks und Ultrabooks entwickelt und schafft die Möglichkeit, zwei Monitore unabhängig voneinander anzuschließen. Er bietet die Flexibilität, das Layout der Displays je nach Bedarf als erweiterten oder gespiegelten Desktopmodus* zu konfigurieren. Beachten Sie bitte, dass Thunderbolt 3 den USB Typ C Anschluss verwendet, jedoch nur Thunderbolt 3-fähige Computer - keine USB 3.1 oder USB 3.0 Typ C-fähigen Computer - diesen Konverter unterstützen.

* mac OS unterstützt nur gespiegelten Modus, keinen erweiterten Modus

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: Thunderbolt 3 auf HDMI
- Schnittstellen-Standard: Thunderbolt 3, HDMI 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 40Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Chipsatz: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD)
- Kompatibilität: Computer mit Thunderbolt 3 USB-Anschluss Typ C
- Power Delivery: -
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 2 x HDMI (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 100x60x15mm (3.94x2.36x0.59in)
- Kabellänge (montiert): 270mm (10.63in)
- Gehäusematerial: Aluminium, Seitenblenden aus Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.09kg (0.2lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Silber, schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 151x83x26mm (5.94x3.27x1.02in)
- Gesamtgewicht: 0.14kg (0.31lb)
- Garantie (Jahre): 1
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Konverter
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43900

- EAN: 4002888439008

© LINDY 2019