



USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter

Artikelnummer: 43178

Beschreibung

- Anschluss eines HDMI-Monitors und gleichzeitiges Laden des Notebooks über den USB Port Typ C
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K 4096x2160@60Hz 8Bit RGB
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB 3.1 Port/Bus
- Unterstützt USB Power Delivery bis 60W
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter ermöglicht den Anschluss eines HDMI-Monitors an einem Computer mit USB 3.1 Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Über den USB Power Delivery Port Typ C kann gleichzeitig das Notebook oder Macbook mit Strom versorgt bzw. aufgeladen werden.

Der Konverter unterstützt 4K-UHD-Auflösungen, sodass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit dargestellt werden. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: USB Typ C auf HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0
- Unterstützte Bandbreite: -
- Maximale Eingangsauflösung: 4096x2160@60Hz 8Bit RGB
- Maximale Ausgangsauflösung: 4096x2160@60Hz 8Bit RGB
- Chipsatz: PS176, VL100, RTD2168
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-

Alternate-Mode-Unterstützung

- Power Delivery: PD 2.0 bis 60W (20V 3A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1 x HDMI (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: USB Typ C (Buchse)

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 33x50x12mm (1.3x1.97x0.47in)
- Kabellänge (montiert): 150mm (5.91in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.02kg (0.04lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 165x80x25mm (6.5x3.15x0.98in)
- Gesamtgewicht: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43178
- EAN: 4002888431781