



Z CAM S1

Z Cam bietet eine große Auswahl an Kameraprodukten und führte im Jahr 2015 Z CAM™ E1 erfolgreich ein, das in einigen High-End-VR-Kamera-Rig-Lösungen verwendet wird. Mit Z CAM™ S1 entwickelten sie eine professionelle VR-Kamera, die leicht zu bedienen ist und eine beeindruckende Bildqualität bietet.

Artikelnummer	774017
EAN	6970130774017

FISCHAUGENOBJEKTIV

Z CAM S1 ist mit vier 190-Grad-Fischaugenlinsen aus Glas ausgestattet. Dieses ermöglicht eine völlig neue Sicht der Dinge - lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

LIVE STREAMING

Nehmen Sie die Z CAM S1 überall mit, denn die Kamera unterstützt 360-Grad-Streaming auf Facebook, Youtube & Weibo - so können Sie schöne Momente ganz einfach mit Ihren Liebsten teilen.

KLEIN UND LEICHT

Die Kamera hat ein Gewicht von 0,65 kg und eine Abmessung von 92mm x 142mm und ist dadurch ganz einfach zu transportieren.

VIELE MÖGLICHKEITEN

Z CAM S1 eröffnet ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel durch das Verwenden von 4 SD-Karten sowie ihre vorhandenen 4 Mini HDMI-Anschlüsse.

Z Cam S1

Allgemein

Gewicht	- Kamera: 0,65 kg - Batterie-Einheit: 0,38 kg
Abmessungen	- Kamera: 92mm x 142mm - Batterie-Einheit: 77mm x 104mm

Kamera

Bild Sensor	4 x 1/2.3" CMOS Bild Sensor
Linse	4 x Glas 190-Grad-Fischaug, f/2.2
Mikrofon	4 x Richtmikrofon

Video-Aufnahme

Sphärische Aufnahme	6K @ 30fps / 4K @ 60fps (Post-Stitching-Ausgabe von Z CAM™ WonderStitch)
---------------------	--

Individuelle Sensor Auflösung	- 3840x2160 @30fps - 2704x1520 @60fps
-------------------------------	--

Datei Format	MOV
--------------	-----

Video Encoder	H.264 high profile
---------------	--------------------

Audio Encoder	AAC
---------------	-----

Synchronisierung	Integrierte Z CAM™ Sync- Hardwarelösung
------------------	--

Time Lapse	Ja
------------	----

Photo Snap	Ja
------------	----

Bild-Einstellungen

ISO-Bereich	Auto, Manuell (ISO 100~6400)
-------------	------------------------------

Exposition	Auto, Manuell, Koordiniert
------------	----------------------------

Weißabgleich	Auto, Manuell, Koordiniert
--------------	----------------------------

Professionelle Gammaeinstellung	Z-Log (proprietäre Gamma-Einstel- lung für Profis, die mehr Raum für Farbkorrekturen benötigen)
------------------------------------	---

Speicher

Media	4 x SDXC Class 10 SD-Karte. Unterstützung bis zu 128 GB (es wird empfohlen, eine SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SD-Karte zu verwenden. Nicht im Lieferumfang enthalten).
-------	--

Datei System	FAT / exFAT
--------------	-------------

Verbindung

HDMI	4 x Mini HDMI-Anschluss, 1080p (bis zu 60fps)
------	--

Ethernet	1 x Gigabit Ethernet Anschluss für Steuerungseinstellung (mit Z CAM™ Steuerung und live streaming (mit Z CAM™ WonderLive)
----------	--

Betrieb

Akku	Abnehmbare Batterieeinheit: Mit 4 x 18650 Standard-Lithium-Ionen-Akku- zellen (Button Top Version), nicht im Lieferumfang enthalten
Energieversorgung	DC 12V 5A (mit 5,2x2,1mm Stecker)

STANDARD

- Z Cam S1 Kamera 1x
- Objektivabdeckung 1x
- S1 Batterie-Einheit 1x
- AC / DC-Netzteilereinheit 1x
- Stromanschlusskabel 1x
- Benutzerhandbuch 1x