

C6T (RF EDITION)

**VERBINDEN SIE SICH NAHTLOS
MIT IHREM ZUHAUSE, IHREM
BÜRO, IHREM LADEN. UND
KOMMUNIZIEREN SIE MIT IHRER
FAMILIE UND IHREN HAUSTIEREN.
INTEGRIERTES HUBMODUL,
EINFACHE VERBINDUNG MIT EZVIZ-
SENSOREN, UM IHR HEIM ZU
SCHÜTZEN**



Mit der C6T (RF Edition) sind Sie immer seelenruhig. Mit der ez360 können Sie Ihr Zuhause, Ihren Laden oder Ihr Büro aus fast jedem Winkel kontrollieren. Schläft das Baby ruhig? Geht es dem Hund gut? Ist Ihr Laden oder Ihr Büro sicher? Sehen Sie einfach in der App auf dem Smartphone nach, ganz gleich, wo Sie gerade sind, wann immer Sie möchten.



ezviz

Video Security For Your Smart Life



HIGHLIGHTS



Alarmsystem

Integriertes Hubmodul, direkt mit Ihren Sensoren verbunden



Intelligente Verfolgung

Verfolgen sich bewegender Objekte und Aufzeichnung von Videos



Volle HD-Auflösung

Kristallklare Bilder und Videos



WLAN-fähig

Keine Kabel erforderlich. Einfach anschließen, sofort einsatzbereit



Schwenken/Neigen-Funktion

Einfache Erfassung von Panoramabildern



Integrierter 2-Wege-Ton

Mit integriertem Mikrophon und Lautsprecher



Nachtsicht bis zu 10 Metern

Sehen, was gerade passiert, sogar im Dunkeln



Lokaler Speicher

Speicherung auf einer SD-Karte oder einem NVR



Intelligente Privatsphärenmaskierung

Privatsphäre bei Bedarf



32 Sensoren Max. Zugang

Schützen Sie Ihr Büro, Ihr Zuhause usw. vollständig.



Benutzerfreundliche App

Scharfes Layout, benutzerfreundliche Merkmale

ÜBER EZVIZ

EZVIZ bietet Ihnen eine App fürs Leben. Sie ist immer zur Hand und verbindet Sie visuell mit Ihrem Zuhause oder Ihrer Arbeit. Willkommen bei intelligenter Technik für Zuhause und das Geschäft!

MERKMALE



ALARMSYSTEM

Integriertes Hubmodul, verbinden Sie alle EZVIZ-Sensoren (PIR, Sirenen, Wasserlecks, Türen und Fenster) direkt. Verbinden Sie die Sensoren mit der Kamera; die Kamera startet die Aufnahme und Verfolgung, wenn ein Sensor ausgelöst wird. Umfassende Sicherheit in Reichweite.




IMMER VERBUNDEN. IMMER SICHER

HD-Livestreaming. So entgeht Ihnen nie, was gerade passiert. Sie können jederzeit in der App nachsehen.



360° PANORAMASICHT

Der intelligente Helm hat eine Schwenken/Neigen-Funktion. Sie können jeden Winkel Ihres Raums sehen, indem Sie Ihr Telefon als Fernbedienung verwenden.



INTELLIGENTE BEWEGUNGSERKENNUNG

Die C6T (RF Edition) verfolgt alle sich bewegenden Objekte mit ihrem intelligenten Bewegungssensor. Sie können Videos auf jeder SD-Karte oder dem NVR (Netzwerk-Videorecorder) aufzeichnen.



PRIVATSPHÄRE BEI BEDARF

Wenn Sie den Privatsphärenmodus aktivieren, bewegt sich die Linse in ihren Helm zurück und stoppt die Aufzeichnung von Ton und Bild umgehend und deaktiviert die Live-Anzeige.



SEHEN, WAS GERADE PASSIERT, SOGAR IM DUNKELN

Die Kamera schaltet automatisch zu Nachtsicht um, wenn es dunkel ist. Sie können den Schlaf Ihres Babys überwachen, ohne irgendwelche Geräusche zu machen, oder in der Nacht in Ihrem Laden oder Ihrem Büro nachsehen.



MERKMALE

32 SENSOREN MAX. ZUGANG

2 Sensoren in der Schachtel. Wenn sie feststellen, dass dies nicht ausreicht können Sie weitere EZVIZ-Sensoren getrennt erwerben und mit der Kamera verbinden.

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

Immer, wenn Bewegung erkannt wird, wird eine Sofortwarnung über eine Benachrichtigung in der App an Ihr Mobiltelefon gesendet. So wissen Sie, was passiert, wenn es passiert.

ZUHÖREN UND SPRECHEN

Die C6T (RF Edition) wird mit integriertem Lautsprecher und Mikrophon geliefert. Öffnen Sie einfach die App und Sie können zuhören oder über den Lautsprecher sprechen, wenn ein Eindringling da ist oder der Hund auf dem Sofa schläft.

SPEICHERN UND TEILEN WICHTIGER AUGENBLICKE

Die Kamera hat einen integrierten Micro-SD-Kartensteckplatz, der bis zu 128 GB Speicher unterstützt. Dies ist ideal, wenn Sie lustige Videos Ihres Kleinkinds behalten möchten. Sie können die Bilder und Videos außerdem auf dem drahtlosen NVR (Netzwerkvideorecorder) von EZVIZ speichern.

INTEGRIERTE EZVIZ-LÖSUNG

Die C6T (RF Edition) kann mit allen EZVIZ-Sensoren (für Haustiere, Sirenen, Wasserlecks, Türen und Fenster) verbunden werden. Umfassende Sicherheit in Reichweite.

EINE APP ERLEDIGT DIE GANZE ARBEIT

Mit der benutzerfreundlichen EZVIZ-App können Sie bis zu vier Live-Videostreams gleichzeitig ansehen. Sie können alle Ihre EZVIZ-Sicherheitsgeräte in ein und derselben App verbinden.



TECHNISCHE DATEN

KAMERA

| | |
|--------------------------|--|
| Bildsensor | 2 Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Verschluss | Selbst anpassender Verschluss |
| Objektiv | 4 mm bei F2,2, Diagonalwinkel: 95° |
| PT-Winkel | Schwenken: 340°, Neigen: 90° |
| Objektivanschluss | M12 |
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Digitaler WDR |

KOMPRIMIERUNG

| | |
|---------------------------|---|
| Videokomprimierung | H.264 |
| H.264 Typ | Hauptprofil |
| Videobitrate | HD, Balance und Ruckelfreiheit. Adaptive Bitrate |
| Audiokomprimierung | AAC |
| Audiobitrate | Adaptive Bitrate |

BILD

| | |
|-----------------------|---|
| Max. Auflösung | 1920x1080 |
| Bildrate | Bildrate bei der Netzwerkübertragung: adaptive Anpassung |
| BLC | Unterstützung |

NETZWERK

| | |
|---------------------------------|--|
| Speicher | Unterstützung von Micro-SD-Karten (max. 128 GB) |
| Smart Alarm | Bewegungserkennung |
| Ein-Tasten-Konfiguration | SmartConfig (WLAN-Ein-Tasten-Konfiguration) |
| Protokolle | Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll |
| Schnittstellenprotokoll | Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll |
| Allgemeine Funktion | Flimmerfilter, Dual-Stream, Heartbeat, Spiegelbild, Passwortschutz, Wasserzeichen |

DRAHTLOSPARAMETER

| | |
|--------------------------|---|
| Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequenzbereich | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| Kanalbandbreite | Unterstützung von 20/40 MHz |
| Sicherheit | 64/128-Bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Übertragungsraten | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :135Mbps |

ALLGEMEIN

| | |
|----------------------------|--|
| RF-Modul | Trägerfrequenz 868MHz, unterstützt bis zu 32 verschiedenen Sensoren |
| Betriebsbedingungen | -10 °C ~ 55 °C, Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | DC 5V ±10 % |
| Stromverbrauch | 8 W max. |
| IR-Bereich | Max. 10 Meter |
| Abmessungen (mm) | 100mm x 100mm x 90mm |
| Gewicht | 220g |

Packungsinhalt

- 1 x C6T (RF Edition)
- 1 x Fernsteuerung
- 1 x Drahtloser Magnetkontakt
- 1 Sockel
- 1 Netzkabel
- 1 Netzteil
- 1 Bohrschablone
- 1 Schraubensatz
- 1 Kurzanleitung