

Pacificanschlüsse

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten	EAN Nummer	Bild
CL-W064-CU16SL-A	Pacific G1/4 PET-G Tube 16mmOD Compression	Abmessungen: $\varnothing 22 \times 19.7$ (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: Connector to Tube	4717964401472	
CL-W064-CU16BL-A	Pacific G1/4 PET-G Tube 16mm OD Compression	Abmessungen: $\varnothing 22 \times 19.7$ (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: Connector to Tube	4717964401465	
CL-W092-CA00SL-A	Pacific PETG Tube 16mm OD Compression	Abmessungen: $\varnothing 25 \times 18.6$ (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: Connector to Tube	4717964402851	
CL-W092-CA00BL-A	Pacific PETG Tube 16mm OD Compression	Abmessungen: $\varnothing 25 \times 18.6$ (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: Connector to Tube	4717964402868	
CL-W096-CA00SL-A	Pacific G1/4 PETG Tube 45-Degree compression 16mm OD	Abmessungen: 48.2 x 35.1 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube G1/4	4717964402882	
CL-W096-CA00BL-A	Pacific G1/4 PETG Tube 45-Degree compression 16mm OD	Abmessungen: 48.2 x 35.1 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube G1/4	4717964402875	



Thermaltake

COOLall YOUR LIFE

CL-W097-CA00SL-A	Pacific G1/4 PETG Tube 90- Degree compression- 16mm OD	Abmessungen: 46 x 36.6 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube To PETG Tube	4717964402905	
CL-W097-CA00BL-A	Pacific G1/4 PETG Tube 90- Degree compression 16mm OD	Abmessungen: 46 x 36.6 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube To PETG Tube	4717964402899	
CL-W098-CA00SL-A	Pacific PETG Tube 45-Degree dual compression 16mm OD	Abmessungen: 46 x 36.6 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube To PETG Tube	4717964402929	
CL-W098-CA00BL-A	Pacific PETG Tube 45-Degree dual compression 16mm OD	Abmessungen: 46 x 36.6 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube To PETG Tube	4717964402912	
CL-W099-CA00SL-A	Pacific PETG Tube 90-Degree dual compression 16mm OD	Abmessungen: 42 x 42 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube To PETG Tube	4717964402943	
CL-W099-CA00BL-A	Pacific PETG Tube 90-Degree dual compression 16mm OD	Abmessungen: 42 x 42 x 25 (H) (mm) Gewicht: 22 g Material: Kupfer Gewinde: G1/4 Hinweis: PETG Tube To PETG Tube	4717964402936	

