

Verkehrssicherheit

Reflektierende Folien**3M™ Konturmarkierung Serie Diamond Grade 983**

Produktbeschreibung 3M™ Konturmarkierung Serie 983 ist eine haltbare, mikroprismatische, retroreflektierende Konturmarkierung. 3M™ Konturmarkierung Serie 983 wurde entwickelt, um Festaufbauten von langen Fahrzeugen und ihre Anhänger gemäß der UN/ECE Regelung 104 zu markieren. 3M™ Konturmarkierung Serie 983 ist für die Verklebung auf lackierten oder unlackierten Metalluntergründen mit einem permanenten Klebstoff beschichtet. Die Folie ist gegen Benzindämpfe und gelegentliches Verschütten von Kraftstoff resistent. Sie reflektiert auch bei Nässe.

Farbbereiche und Mindestrückstrahlwerte 3M™ Konturmarkierung Serie 983 erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104 und ist zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit dem Genehmigungszeichen 104 R-00821.

Lieferbare Ausführungen Reflektierende Folien 983-10 Weiß
983-71 Gelb
983-72 Rot
983-21 Fluoreszierend Gelb

Länge: 45,7m

Fertigungs- bzw. prozessbedingt befinden sich in der Folie Werkzeuglinien. Diese Werkzeuglinien haben keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit der Folie.

Produkteigenschaften Bei den nachstehenden Daten handelt es sich um Richtwerte für Folien im unverarbeiteten Zustand.
Sollten Sie Daten für Spezifikationszwecke benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung.

Lagerung Lagerfähigkeit Maximal 1 Jahr nach Auslieferung durch 3M und unter Einhaltung der Lagerraumbedingungen.

Lagerbedingungen Raumtemperatur, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Temperaturbereich: 20°C – 24°C
Luftfeuchtigkeit: 40% - 60% relative
Luftfeuchtigkeit

Die angegebene Lagerungszeit und Lagerbedingungen sind Richtwerte, abhängig von vielen externen und nicht zu kontrollierenden Faktoren, und dürfen daher nicht als Garantieaussage verstanden werden.

Verarbeitung

Verklebetemperatur
mindestens (Umgebung und Untergrund)

+15°C bis +30°C

Geeignete Untergründe

Metall, lackiertes Metall

Geeignete Oberflächenformen

Flach bis gewölbt

Verklebung

Nur trockene Verklebung!

Entfernung

Nicht entfernbar – permanent klebend!

Anmerkungen

Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Verantwortlich für diese Produktinformationen

3M Deutschland GmbH
Safety & Graphics Laboratory
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Deutschland

3M und Diamond Grade sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer.
Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.



3M Deutschland GmbH
Verkehrssicherheit
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: 02131/14 7475
Fax: 02131/14 3200
E-Mail: www.3m.de/verkehrssicherheit

3M Österreich GmbH
Verkehrssicherheit
Euro Plaza, Gebäude J
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel: +43(0)1/86686-0
Fax: +43(0)1/86686-242
E-Mail: verkehrssicherheit-at@mmm.com
www.3m.com/at

3M (Schweiz) GmbH
Verkehrssicherheit
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel : +41447249272
Fax : +41447249450
E-Mail: verkehrssicherheit-ch@mmm.com
www.3m.com/ch/verkehrssicherheit

Änderungen vorbehalten
Technische Information VS 214 10/18
© 3M 2018. All rights reserved.