



## Externes SSD-Gehäuse, M.2 - USB 3.1 Typ C



### Anleitung zur Schnellinstallation DA-71115 Rev. 2

#### Produktbeschreibung

High Speed USB 3.1 Typ C auf NGFF (M.2) SSD-Gehäuse – die perfekte Lösung zur Datenübertragung und Datensicherung!

Mit diesem kompakten NGFF-(M.2-)SSD-Gehäuse können Sie Ihre NGFF-(M.2-)SSD anschließen und wie eine portable externe Festplatte mit USB-3.1-Geschwindigkeit verwenden. Super Datenübertragungsrate von bis zu 6 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 3.0. Da dieses Gehäuse über eine Einschub-Funktion verfügt, wird Ihre Festplatte jetzt zusätzlich geschützt. Dieses Gehäuse ist abwärtskompatibel mit USB 3.0/2.0 und 1.1. und somit die ideale Lösung zur Datenübertragung und zur Datensicherung.

## Eigenschaften

- Verbindet eine NGFF-B-Key-SSD über den USB-Anschluss sicher mit Ihrem Computer
- Kompatibel mit SATA 3.0
- Kompatibel mit SATA 3.1
- Unterstützt die Datenübertragung mit bis zu 10 GB/s
- Unterstützt SATA-basierte NGFF-SSDs
- Unterstützt NGFF-B-Key-SSDs
- Kompatible SSD-Festplatten:  
**22 x 30 mm/42 mm/60 mm/80 mm-SSD-Festplatten mit NGFF-(M.2-) Schnittstelle**
- Unterstützung von UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Einfache Montage, keine Treiber erforderlich
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Startfähig
- Unterstützung von Plug & Play und Hot-Swapping
- Betriebssystem Windows XP/Vista/Windows 7/8/8.1/10/Linux/MAC  
Freies Laufwerk mit USB

**Beachten Sie bitte, dass nur SATA-B-Key-SSDs unterstützt werden. PCI-E-B-Key- und andere M-Key-SSDs werden NICHT unterstützt.**

## Verpackungsinhalt:

- Externes SSD-Gehäuse, M.2 - USB 3.1 Typ-C
- USB-Kabel (C - A), 45 cm
- Schraubendreher + Schrauben-Set
- Bedienungsanleitung



Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

