


Zyklus Mini 1



<b>EAN:</b>	4013288178756	<b>Abmessung:</b>	190x98x36 mm
<b>Teilenr:</b>	05056491001	<b>Gewicht:</b>	520 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Tool-Check PLUS Imperial	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- 1/4"-Bit-Ratsche, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griff zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus\\_imperial.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html)

Wera - Tool-Check PLUS Imperial  
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



**8001 A**

1 x 1/4" x 87 mm  
1 x 1/4" x 87 mm



**813**

05051274001 1 x 1/4" x 78 mm



**889/4/1 K**

05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



**870/1**

05136000001<sup>1)</sup> 1 x 1/4" x 25 mm



1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



**8790 HMA**

05003514001 1 x 3/16" x 23 mm  
05003516001 1 x 1/4" x 23 mm  
05003518001 1 x 5/16" x 23 mm  
05003519001 1 x 11/32" x 23 mm  
05003520001 1 x 3/8" x 23 mm  
05003521001 1 x 7/16" x 23 mm  
05003522001 1 x 1/2" x 23 mm



**851/1 TZ PH**

05056505001 2 x PH 1 x 25 mm  
05056510001 3 x PH 2 x 25 mm  
05056525001 1 x PH 3 x 25 mm



**800/1 TZ**

05056225001 1 x 1 x 5,5 x 25 mm



**867/1 TZ TORX®**

05066305001 1 x TX 10 x 25 mm  
05066308001 1 x TX 15 x 25 mm  
05066310001 1 x TX 20 x 25 mm  
05066312001 1 x TX 25 x 25 mm  
05066315001 1 x TX 30 x 25 mm  
05066320001 1 x TX 40 x 25 mm



**867/1 Z TORX® BO**

05066500001 1 x TX 10 x 25 mm  
05066505001 1 x TX 15 x 25 mm  
05066510001 1 x TX 20 x 25 mm  
05066515001 1 x TX 25 x 25 mm  
05066525001 1 x TX 30 x 25 mm



**840/1 Z Hex-Plus**

05135072001 1 x 3/32" x 25 mm  
05135073001 1 x 1/8" x 25 mm  
05135074001 1 x 5/32" x 25 mm  
05135075001 1 x 3/16" x 25 mm  
05135077001 1 x 5/16" x 25 mm



**868/1 V**

05340245001 1 x # 1 x 25 mm  
05066394001 3 x # 2 x 25 mm  
05066396001 1 x # 3 x 25 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus\\_imperial.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html)

Wera - Tool-Check PLUS Imperial  
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Die Zyklop Mini Knarren




1/4"-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Kleiner Rückholwinkel




Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Schnelles Schrauben



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Zyklop Mini in Werkzeug-Sets



Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Einfache Werkzeugauf- und entnahme. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus\\_imperial.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html)

Wera - Tool-Check PLUS Imperial  
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de