


COMBI® 206/5 LG

Abzweigkasten 85x49x51mm, Kunststoff, RAL 7035, mit Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsstrom / A (Klemme)	32 A
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm²
Klemmen/Pole	5 x 1,5 mm²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	85 x 49 x 51mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10109570
Typ	COMBI® 206/5 LG
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

Befestigung: Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

Ausstattung: 6 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung, 2 im Boden

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

6 integrierte M20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter

4 unverlierbare Deckelschrauben

inklusive Klemmeinsatz 5-polig, 1,5mm²

Empfohlenes Zubehör

ZER 4-12

10109800

Ersatzteile

SP-HKT 11/5 Klemmeinsatz

22000406

02.01.2019


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten