

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



EAN:	4013288170125	Abmessung:	150x80x30 mm
Teilenr:	05073599001	Gewicht:	245 g
Artikel-Nr:	967/9 TX BO Multicolour 1 SB SiS	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® BO Schrauben zum Lösen von Sicherheitsverschraubungen
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
- BlackLaser-Vergütung bietet optimalen Oberflächenschutz für eine lange Lebensdauer
- Der Kugelkopf ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme. Für TORX®- und TORX® BO (mit Bohrung) -Verschraubungen.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_bo_multicolour_1_sb_sis.html

Wera - 967/9 TX BO Multicolour 1 SB SiS
05073599001 - 4013288170125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

TORX® mit Bohrung



Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben und Innen TORX® Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)



Konstruiert, um unerlaubtes Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen zu verhindern. Um eine Verwendung "normaler" TORX® Werkzeuge nicht zuzulassen, besitzen die Schrauben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Dieser wird in der Bohrung der TORX® BO Werkzeuge aufgenommen und die Sicherheitsverschraubung kann gelöst werden.

TORX® Kugelpopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Clip mit Magnetisiergerät



Oft hilft es, wenn die Schraube per Magnetkraft vom Winkelschlüssel "festgehalten" wird. Die Wera Clips mit Magnetisiergerät ermöglichen diesen Vorteil im Handumdrehen.

Magnetisieren



Entmagnetisieren



Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_bo_multicolour_1_sb_sis.html

Wera - 967/9 TX BO Multicolour 1 SB SiS
05073599001 - 4013288170125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

967 SPKL TORX® B0 Winkelschlüssel Multicolour, TX 9 x 79 mm



05024351001 ¹⁾	1x	TX 9 x 79 mm
05024350001 ¹⁾	1x	TX 8 x 76 mm
05024352001 ²⁾	1x	TX 10 x 85 mm
05024353001	1x	TX 15 x 90 mm
05024354001	1x	TX 20 x 96 mm
05024355001	1x	TX 25 x 104 mm
05024357001	1x	TX 30 x 122 mm
05024358001	1x	TX 40 x 132 mm
05024356001	1x	TX 27 x 112 mm

1) Produkt wird ohne Bohrung und Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

2) Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_bo_multicolour_1_sb_sis.html

Wera - 967/9 TX B0 Multicolour 1 SB SiS
05073599001 - 4013288170125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de