

Kraftform Kompakt 28 mit Tasche, 6-teilig

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



EAN:	4013288175373	Abmessung:	170x80x55 mm
Teilenr:	05134491001	Gewicht:	263 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 28 mit Tasche	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Kraftform Kompakt 28
- Kraftform Handhalter mit Abrollschutz, mehrkomponentig, mit Bajonettklinge und Bitmagazin
- Verbindungsteil Bajonett, mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
- Geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz

Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Bit-Magazin im Griff, in dem 6 Bits aufbewahrt werden können. Die Bajonett-Klinge kann für beengte Schraubsituationen eingefahren werden. Für den Maschinenbetrieb kann sie auch entnommen werden. Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_mit_tasche.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 mit Tasche
05134491001 - 4013288175373

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 28




Die Sets der Reihe Kraftform Kompakt 28 haben's in sich: Im Griff versenkbare Teleskopklinge (die auch herausgenommen und als Bit-Halter in die Schraubmaschine eingesetzt werden kann) und integriertes Bits-Magazin

Die Teleskopklinge I



Die im Griff versenkbare Teleskopklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.

Die Teleskopklinge II



Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Der Teleskophalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.

Die Teleskopklinge III



Durch erneutes, kräftigeres Betätigen der Hülse wird der Lösemechanismus durch ein deutlich hör- und fühlbares Überwinden des Arretierwiderstandes gelöst. Die Teleskopklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

Für Hand- und Maschinenverschraubung



Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für greifbare Ergonomie!

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_mit_tasche.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 mit Tasche
05134491001 - 4013288175373

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 28 mit Tasche, 6-teilig

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



Satz-Inhalt:

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05072059001
05072061001

1x 1 x 5,5 x 25 mm
1x 1,2 x 6,5 x 25 mm

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_mit_tasche.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 mit Tasche
05134491001 - 4013288175373

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de