


## KA 012/5 LG

Abzweigkasten 86x86x41mm, Kunststoff, RAL 7035, mit Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                | Polyethylen / Polypropylen                                                            |
| <b>Schutzart</b>               | IP55                                                                                  |
| <b>Einsatztemp. min</b>        | -30 °C                                                                                |
| <b>Einsatztemp. max</b>        | 60 °C                                                                                 |
| <b>Installationstemperatur</b> | -5 °C - 60 °C                                                                         |
| <b>Glühdrahtprüfung</b>        | 750 °C                                                                                |
| <b>Spannung</b>                | 400 V                                                                                 |
| <b>Bemessungsquerschnitt</b>   | 4 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| <b>Klemmen/Pole</b>            | 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>                                                               |
| <b>Befestigung</b>             | 2 außenlieg. Befestigungsfüße                                                         |
| <b>Ø Kabel min</b>             | 7 mm                                                                                  |
| <b>Ø Kabel max</b>             | 12 mm                                                                                 |
| <b>Außenmaße LxBxH</b>         | 86 x 86 x 41 mm                                                                       |
| <b>Für Kabelverschraubung</b>  |  |
| <b>Produktfarbe</b>            | RAL 7035                                                                              |
| <b>Bestellnr. RAL 7035</b>     | 1019586                                                                               |
| <b>Typ</b>                     | KA 012/5 LG                                                                           |
| <b>Verpackungseinheit</b>      | 10                                                                                    |
| <b>ETIM-Klasse</b>             | EC002600                                                                              |

Zusatzinformation:

Befestigung: mit Kabelbindern, 2 außenliegende Befestigungslaschen

Ausstattung:

- 12 selbstdichtende, abschneidbare Kabeleinführungen seitlich, 4 im Boden
- unverlierbarer Deckel

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

- mit Klemmeinsatz 5-polig, 4mm<sup>2</sup>

## Empfohlenes Zubehör

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ZER 4-12</b> | 10109800 |
| <b>ESD 30</b>   | 10109875 |
| <b>ESV</b>      | 10109876 |
| <b>EDV</b>      | 10109877 |

## Ersatzteile

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>SP-KT 11/5 Klemmeinsatz</b> | 22000409 |
|--------------------------------|----------|

04.01.2019


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten