

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	45192
Artikelbezeichnung	Tischsteckdose 3-fach, einzeln und gesamt abschalt
Hersteller	
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940016772

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	85444290000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff PC
Produktfarbe	schwarz
CE	Ja
integriertes Vorschaltgerät	
Schutzgrad IP	20
Statische Belastung	
Typ Batterien	
Anzahl Batterien	0

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	205,00
Produktbreite in mm	74
Produkthöhe in mm	40
Produkttiefe in mm	0
Außendurchmesser in mm	0
Aufbauhöhe in mm	0
Einbaudurchmesser in mm	0
Einbautiefe in mm	0

Elektronische Daten

Fassung	
Spannung in V	0
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	0
Nennleistungsaufnahme in W	3680
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3680
Nennlebensdauer in h	0
Bemessungslebensdauer in h	0
Zahl der Schaltzyklen	0
Energieeffizienzklasse	
Energielabel Info 1	
Energieeffizienzklasse zu Info 1	
Energielabel Info 2	
Energieeffizienzklasse zu Info 2	



HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Trafo Leistung in W	0
Trafo Spannung primär in V	
Trafo Spannung sekundär in V	
Trafo Schutzklasse	
Trafo Schutzgrad IP	0
Trafo Maße in mm	

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	0
Nennlichtstrom in lm	0
Bemessungslichtstrom in lm	0
Farbtemperatur in K	0
Lichtfarbe	
Abstrahlwinkel	0
Farbwiedergabeindex Ra	0
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	0
Elektrischer Leistungsfaktor	
Zündzeit in Sekunden	
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	
Quecksilbergehalt in mg	
Farbkonsistenz in SDCM	0
Nomineller Halbwertswinkel in °	0
Bemessungshalbwertswinkel in °	0
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	0
Für Außen- und Industrieanwendung	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Vorschaltgerät	0
Länge Anschlussleitung in mm	1500
Länge Verbindungsleitung in mm	0

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung m. Eurol.
----------------	--------------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	160
Tiefe Einzelverpackung in mm	350
Höhe Einzelverpackung in mm	40

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	265
Tiefe Versandkarton in mm	440
Höhe Versandkarton in mm	260
Bruttogewicht Versandkarton in kg	8,8
Palettenabnahme in Stk	720

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt