



Raspberry Pi 3A+ Starter Set

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung
2. Der Raspberry Pi 3A+
3. Installation der Software
4. Zusammenbau des Gehäuses
5. Informations- und Rücknahmepflicht
6. Support

1. EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Im folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der
Verwendung zu beachten ist. Sollten Sie während der Verwendung
unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns
selbstverständlich gerne kontaktieren.


In diesen Anleitungen helfen wir Ihnen bei der Einrichtung Ihres
Raspberry Pi 3A+.

Im Lieferumfang enthalten sind:

Raspberry 3A+, Netzteil, Gehäuse, Micro-SD-Speicherkarte mit
Image, Kühlkörper, HDMI-Kabel

2. DER RASPBERRY PI 3A+

Anschlüsse des Raspberry Pi 3A+




Die genau Pinbelegung für den GPIO-Header können Sie [hier](#) finden.


3. INSTALLATION DER SOFTWARE

Auf der mitgelieferten SD-Karte befindet sich bereits ein vorgefertigtes Image, wenn Sie eine andere SD-Karte verwenden möchten oder ein neues Image auf Ihre SD-Karte aufspielen möchten, können Sie hier genau sehen wie Sie vorgehen müssen.

Installieren Sie auf Ihre SD-Karte, z.B. mit Hilfe des „[Win32 Disk Imager](#)“-Programms, das aktuelle Raspbian Image, welches Sie unter dem folgenden [Link](#) zum Download finden.




Um ganz sicher zugehen, dass Ihr Betriebssystem auf dem neusten Stand ist, geben Sie folgenden Befehl im Terminal ein um ein Update zu starten.



```
sudo apt-get update && upgrade
```

4. ZUSAMMENBAU DES GEHÄUSES

Dieses Gehäuse ist ein praktisches "zu Hause" für Ihren Raspberry Pi 3A+. Der Deckel ist aufklappbar und ermöglicht Ihnen durch entsprechende Öffnungen einen direkten Zugriff auf die GPIO-Ports, sowie CSI-Kamera und DSI-Display Schnittstelle.



Das Gehäuse ist mit nur wenigen Handgriffen zusammengebaut.

Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse des Raspberry Pis und die Ausschnitte der Gehäuseteile übereinander liegen.

1. Setzen Sie den Raspberry Pi auf die Bodenplatte (1) des Gehäuses.
2. Nehmen Sie nun die Zwei längeren Seiten Teile und stecken Sie zunächst eins davon (2) an die Bodenplatte.
3. Stecken Sie nun den klappbaren Deckel (3) in das Seitenteil.
4. Befestigen Sie nun das zweite Seitenteil(4) an dem Deckel und der Bodenplatte.
5. Zum Schluss stecken Sie die zwei kleineren Seitenteile (5, 6) an das Gehäuse.



5. INFORMATIONEN- UND RÜCKNAHMEPFLICHTEN

Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten



Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in Haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmenstandort während der Öffnungszeiten

Simac GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

6. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (10- 17 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net