

**Klippon EBi (Essential Box industrial)
KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® für Kompetenz und Qualität in Gehäusen. Die Klippon® EBi Industriegehäuse-Serie schützt Ihre Komponenten zuverlässig, wenn sie in gemäßigte Umgebungsbedingungen eingesetzt wird, und ist für alltägliche Anwendungen ausgelegt. Mit dem immer größer werdenden Bedürfnis nach individuellen Lösungen in Anwendungen ist das Klippon® EBi mit seiner hohen Schutzart und Schlagfestigkeit ideal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Unser Standardprodukt ist das Klippon® EBi QL – mit scharnierter Tür und Doppelbartschloss. Eine Variante mit Befestigungsschrauben ist ebenfalls erhältlich, wird jedoch nur auf Bestellung gefertigt und unterliegt einer Mindestbestellmenge. Auch die Zulassung DNV GL und cULus sind auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N
Best.-Nr.	1310350000
Ausführung	Klippon EBi (Essential Box industrial), Montageplatte, Höhe: 429 mm, Breite: 329 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), silber
GTIN (EAN)	4050118112375
VPE	1 Stück

**Klippon EBi (Essential Box industrial)
KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	329 mm	Breite (inch)	12,953 inch
Höhe	429 mm	Höhe (inch)	16,89 inch
Tiefe	1,5 mm	Tiefe (inch)	0,059 inch
Nettogewicht	1.695 g		

Allgemeine Angaben

Werkstoff Edelstahl 1.4301 (304)

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN_WSCAD
Engineering-Daten	STEP