

# HiLook NVR-108MH-C/8P 8-Kanal Netzwerk Videorekorder mit PoE, HDMI und VGA Ausgang

Dieser Netzwerkrekorder der Marke HiLook ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 8 PoE Netzwerkkameras. Dank PoE muss lediglich ein Netzkabel zu jeder Kamera verlegt werden. Die Datenübertragung und Stromversorgung erfolgen dann über dieses Netzkabel.

Auch Kameras von Drittanbietern können über das Netzwerk eingebunden werden.

Fernzugriff auf das Gerät über PC und Smartphone ist ebenfalls möglich. Die App erlaubt es sowohl die Live-Videos zu betrachten als auch die Aufnahmen zu wiedergeben.



## Hauptmerkmale

### Videoeingänge

- H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 + Videoformate
- Kann mit Netzwerkkameras von Drittanbietern verbunden werden
- Bis zu 8 IP-Kameras können angeschlossen werden
- Aufnahme mit bis zu 8 MP Auflösung
- Unterstützt Live-Ansicht, Speicherung und Wiedergabe der angeschlossenen Kamera mit einer Auflösung von bis zu 8 MP

### Videoausgänge

- Unabhängige HDMI- und VGA-Ausgänge
- HDMI-Video-Ausgang mit einer Auflösung von bis zu 4K (3840 × 2160)

### Speicher

- 1 SATA-Schnittstelle für Aufnahme und Backup anschließbar
- H.265 + Komprimierung reduziert den Speicherplatz und die Kosten effektiv um bis zu 75%

### Netzwerkschnittstelle

- 1 selbstanpassende 10 / 100 Mbps Netzwerkschnittstelle
- 8 unabhängige PoE-Netzwerkschnittstellen werden bereitgestellt

### Verschiedene Anwendungen

- Zentralisiertes Management von IP-Kameras, einschließlich Konfiguration
- Import / Export von Informationen
- Echtzeitinformationsanzeige
- Zweiwege-Audio
- Upgrade usw.
- Es kann mit Smart-IP-Kameras von Hikvision verbunden und die Aufnahme, Wiedergabe und Sicherung von VCA-Alarmen realisiert werden
- VCA Detectionalarm wird unterstützt
- Sofortige Wiedergabe für den zugewiesenen Kanal während des Mehrkanal-Anzeigemodus
- Intelligente Suche nach dem ausgewählten Bereich im Video und intelligente Wiedergabe zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz
- Hik-Connect für einfache Netzwerkverwaltung

**Technische Daten**

<b>Video- Audio-Eingang</b>	<b>IP-Video-Eingang</b>	8-ch, bis zu 8 MP Auflösung
	<b>Zweiwege-Audioeingang</b>	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
<b>Netzwerk</b>	<b>Eingehende Bandbreite</b>	80 Mbps
	<b>Ausgehende Bandbreite</b>	80 Mbps
	<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP, DHCP, H NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
<b>Video- Audio-Ausgang</b>	<b>Aufnahmeauflösung</b>	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	<b>HDMI Ausgang</b>	1-ch, Auflösung: 4K 3840 × 2160/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	<b>VGA Ausgang</b>	1-ch, Auflösung: 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	<b>Audioausgang</b>	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
<b>Dekodierung</b>	<b>Decodierungsformat</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4
	<b>Live-Ansicht / Wiedergabe-Auflösung</b>	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	<b>Leistungsfähigkeit</b>	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
	<b>Synchrone Wiedergabe</b>	8 ch
<b>Festplatte</b>	<b>SATA</b>	1 SATA-Schnittstelle für 1 Festplatte (Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten)
	<b>Kapazität</b>	Bis zu 6TB für jede Festplatte
<b>Externe Schnittstelle</b>	<b>Netzwerkschnittstelle</b>	1 RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle
	<b>USB-Schnittstelle</b>	2 × USB 2.0
<b>PoE</b>	<b>Schnittstelle</b>	8 unabhängige 100 Mbps PoE Netzwerkschnittstellen
	<b>Max. Leistung</b>	≤ 75 W
	<b>Unterstützter Standard</b>	IEEE 802.3 af/at
<b>Allgemeines</b>	<b>Stromversorgung</b>	48 V DC
	<b>Verbrauch (ohne Festplatte und PoE)</b>	≤ 10 W
	<b>Verbrauch</b>	≤ 90 W
	<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
	<b>Arbeitsfeuchtigkeit</b>	10 % ~ 90 %
	<b>Chassis</b>	1U Chassis
	<b>Abmessungen (B × T × H)</b>	315 × 240 × 48 mm (12.4"×9.4"×1.9")
	<b>Gewicht (ohne Festplatte)</b>	≤ 1 kg (2.2 lb)

**Lieferumfang:**

- Aufzeichnungsgerät
- Netzteil
- USB-Maus
- Kurzanleitung (englisch)
- SATA-Anschlusskabel

*(Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.)*