

**Zubehör  
GZ 2.0A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	GZ 2.0A/F
Best.-Nr.	<a href="#">1460600000</a>
Ausführung	Zubehör, Sicherung, 2 A
GTIN (EAN)	4050118266719
VPE	10 Stück

## Zubehör GZ 2.0A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	6,3 mm	Breite (inch)	0,248 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Tiefe	6,3 mm	Tiefe (inch)	0,248 inch
Nettogewicht	2,4 g		

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	500 V	Nennstrom	2 A
--------------------	-------	-----------	-----

### Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	50 kA
Charakteristik	flick	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	1,6 W	Schmelzintegral	2,5 A <sup>2</sup> s
Sicherungseinsatz	G-Si. 6,3 x 32	Spannungsfall	280 mV
Strom	2 A		

### Systemkennwerte

Ausführung Sicherungszubehör

### Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)