


**Verbindungselemente  
H0,5/16 OR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H0,5/16 OR BD GSP
Best.-Nr.	<a href="#">1476010000</a>
Ausführung	Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4050118282832
VPE	5.000 Stück
Verpackung	Rolle

## Verbindungselemente H0,5/16 OR BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	16 mm	Breite (inch)	0,63 inch
Nettogewicht	0,117 g		

### Technische Daten

Ausführung	isoliert
------------	----------

### Aderendhülsen

Abisolierlänge	12 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	2,6 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	16 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN</a>
-------------------	-----------------------

**Datenblatt**

**Verbindungselemente  
H0,5/16 OR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Abbildung ähnlich**

---

---

---

---

