


## COMBI® 308/5 LG

Abzweigkasten 85x85x51mm, Kunststoff, RAL 7035, mit Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Material Dichtung</b>	TPE
<b>Einsatztemp. min</b>	-30 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Installationstemperatur</b>	-5 °C - 60 °C
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP67
<b>Glühdrahtprüfung</b>	750 °C
<b>Spannung</b>	400 V
<b>Bemessungsstrom / A (Klemme)</b>	32 A
<b>Bemessungsquerschnitt</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Klemmen/Pole</b>	5 x 4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Befestigung</b>	4 innenliegende Öffnungen
<b>Ø Kabel min</b>	3 mm
<b>Ø Kabel max</b>	12 mm
<b>Außenmaße LxBxH</b>	85 x 85 x 51mm
<b>Typ Kabeleinführungen</b>	M 20 x 1,5
<b>Für Kabelverschraubung</b>	
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7035
<b>WISKA-Bestellnr.</b>	10060401
<b>Typ</b>	COMBI® 308/5 LG
<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>ETIM-Klasse</b>	EC002600

Zusatzinformation:

Befestigung: Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Ausstattung: 8 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung  
8 integrierte M20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter  
4 unverlierbare Deckelschrauben  
inklusive Schnellmontagebügel  
mit Klemmeinsatz 5-polig, 4mm<sup>2</sup>

#### Empfohlenes Zubehör

<b>MP-S Montageplatte COMBI® / WHK klein</b>	10105774
<b>MP-L Montageplatte COMBI® / WHK groß</b>	10105775
<b>Außenbefestigung - COMBI®</b>	10108836
<b>ZER 4-12</b>	10109800

#### Ersatzteile

<b>SP-HKT 11/5 Klemmeinsatz</b>	22000406
---------------------------------	----------

02.01.2019


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany


☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:  
**WISKA Hoppmann GmbH**  
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany  
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209  
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:  
**WISKA Hoppmann GmbH**  
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany  
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209  
contact@wiska.de · www.wiska.com