


COMBI® IP 68 SET 407/5 LG

Abzweigkasten 95x95x60mm, Kunststoff, RAL 7035, mit Vergussmasse u. Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|-------------------------------------|---|
| Material | Polypropylen |
| Material Dichtung | TPE |
| Einsatztemp. min | -30 °C |
| Einsatztemp. max | 100 °C |
| Installationstemperatur | -5 °C - 60 °C |
| Schutzart | IP68 (15 m 170 h) |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| Spannung | 690 V |
| Bemessungsstrom / A (Klemme) | 32 A |
| Bemessungsquerschnitt | 4 mm ² |
| Klemmen/Pole | 5 x 4,0 mm ² |
| Befestigung | 4 innenliegende Öffnungen |
| Ø Kabel min | 3 mm |
| Ø Kabel max | 12 mm |
| Außenmaße LxBxH | 95 x 95 x 60 mm |
| Für Kabelverschraubung |  |
| Produktfarbe | RAL 7035 |
| WISKA-Bestellnr. | 10105682 |
| Typ | COMBI® IP 68 SET 407/5 LG |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM-Klasse | EC002600 |

Zusatzinformation:

Kabelabzweigkasten mit Vergußmasse
mit Klemmeinsatz 5-polig, 4mm²

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Füllmasse: Silikongel
Vergussmasse im praktischen Mischbeutel,
Fülltrichter zum leichteren Vergießen,
Verschlusschraube


Ersatzteile

MPSG420W


10102425

02.01.2019

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com