

**Kabelschuh
KWPN-M8/-50 90**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert
Anwendern eine langfristig gleichbleibende
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--------------------------------|
| Typ | KWPN-M8/-50 90 |
| Best.-Nr. | 1497590000 |
| Ausführung | Kabelschuh, 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306699 |
| VPE | 100 Stück |

**Kabelschuh
KWPN-M8/-50 90**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|---------|--------|--------------|---------|
| Gewicht | 4,62 g | Nettogewicht | 46,23 g |
|---------|--------|--------------|---------|

Technische Daten

| | |
|------------|---------------------|
| Ausführung | DIN-Serie 46235 90° |
|------------|---------------------|

Verbinder

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Anschlusslänge (l) | 19,8 mm | Außendurchmesser Schaft (d3) | 14,5 mm |
| Bohrung | M8 | Flanschbreite (b) | 20 mm |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 8,4 mm | Innendurchmesser Schaft (d1) | 9,8 mm |
| Isolation | nicht vorhanden | Leiteranschlussquerschnitt | 50 mm ² |
| Schaftlänge (a) | 28 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001050 | ETIM 6.0 | EC001050 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | EPLAN |
|-------------------|-----------------------|

**Kabelschuh
KWPN-M8/-50 90**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen