

**Kabelschuh
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert
Anwendern eine langfristig gleichbleibende
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-240
Best.-Nr.	1498730000
Ausführung	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308044
VPE	15 Stück

**Kabelschuh
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	23,2 g	Nettogewicht	232 g
---------	--------	--------------	-------

Verbinder

Anschlusslänge (l)	90 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	29 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	21,5 mm	Isolation	nicht vorhanden
Kennzahl Cu	28 K	Leiteranschlussquerschnitt	240 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	240 mm ²	Länge 2 (l2)	7 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Datenblatt**Kabelschuh
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen