

**KCMA-44-750-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der Kabelumbauwandler finden ihr Haupteinsatzgebiet beim nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

- Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und des einfachen Handlings besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.
- Durch das „Klick“-System in Verbindung mit den Fixierspangen ist sogar eine „einhändige“ Montage möglich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	KCMA-44-750-5A-5VA-1
Best.-Nr.	<a href="#">2420710000</a>
Ausführung	Primärstrom: 750 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
GTIN (EAN)	4050118428919
VPE	1 Stück

## KCMA-44-750-5A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	72,2 mm	Breite (inch)	2,843 inch
Höhe	120,6 mm	Höhe (inch)	4,748 inch
Tiefe	98 mm	Tiefe (inch)	3,858 inch
Nettogewicht	1 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

### Technische Daten

Betriebsspannung $U_{max}$ , max.	0,72 kV	Isolationsklasse	E
Nennfrequenz	50 Hz	Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	1,2 x $I_{nenn}$

### Abmessungen Stromführender Leiter

Rundleiter	44 mm
------------	-------

### Elektrische Attribute

Bürde	5 VA	Genauigkeitsklasse	1
Primärstrom	750 A	Sekundärstrom max.	5 A

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">instruction sheet german.pdf</a>
-----------------------	--

## KCMA-44-750-5A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zeichnungen

