

KCMA-44-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der Kabelumbauwandler finden ihr Haupteinsatzgebiet beim nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

- Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und des einfachen Handlings besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.
- Durch das „Klick“-System in Verbindung mit den Fixierspangen ist sogar eine „einhändige“ Montage möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KCMA-44-1000-5A-5VA-1
Best.-Nr.	2437400000
Ausführung	Primärstrom: 1000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
GTIN (EAN)	4050118450606
VPE	1 Stück

KCMA-44-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	72,2 mm	Breite (inch)	2,843 inch
Höhe	120,6 mm	Höhe (inch)	4,748 inch
Tiefe	98 mm	Tiefe (inch)	3,858 inch
Nettogewicht	0 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

Technische Daten

Betriebsspannung U_{max} , max.	0,72 kV	Isolationsklasse	E
Nennfrequenz	50 Hz	Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	1,2 x I_{nenn}

Abmessungen Stromführender Leiter

Rundleiter	44 mm
------------	-------

Elektrische Attribute

Bürde	5 VA	Genauigkeitsklasse	1
Primärstrom	1.000 A	Sekundärstrom max.	5 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	instruction sheet german.pdf
-----------------------	--

KCMA-44-1000-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zeichnungen**