



Einhell

EXPERT

Akkuschrauber

TE-SD 3,6/1 Li

Art.-Nr.: 4513501

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825622744

Der Einhell Akkuschauber TE-SD 3,6/1 Li ist handlich, ergonomisch und kraftvoll. Für einen festen und angenehmen Halt sorgen das ergonomische Design und der Softgrip. Das robuste Metallgetriebe ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Stets einsatzbereit ist der Akku-Schrauber durch die hochwertige Lithium-Ionen-Technologie ohne Selbstentladung und weiterentwickeltem Lademechanismus durch Micro-USB-Lader. Geliefert wird der Akkuschauber von Einhell mit einem zehnteiligen Bit-Set. Die Bits lassen sich dank der Magnetbit-Halterung schnell und intuitiv wechseln. Für optimales Arbeiten in dunklen Bereichen sorgt die LED-Beleuchtung.

Ausstattung

- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Weiterentwickelter Lademechanismus durch Micro-USB-Lader
- Schneller und intuitiver Bitwechsel dank Magnetbithalterung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Maximale Langlebigkeit durch robustes Metallgetriebe
- Sofort einsatzbereit durch 10-teiliges Bit-Set



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|---|
| - Akku | 3.6 V 1500 mAh Li-Ion |
| - Ladezeit | 3-5h |
| - Leerlaufdrehzahl | 180 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 4.5 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | Nicht verstellbar |
| - Werkzeugaufnahme | Bithalter (6,35mm ¹ / ₄ ") Magnetisch |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Produktgewicht | 0.37 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 0.738 |
| - Maße Einzelverpackung | 236 x 66 x 134 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 10 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7.7 kg |
| - Maße Exportkarton | 476 x 335 x 148 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 11250 24000 27800 |

