

**EPG 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	EPG 45
Best.-Nr.	<a href="#">1500830000</a>
Ausführung	Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309317
VPE	1 Stück

## EPG 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	370 mm	Breite (inch)	14,567 inch
Höhe	123 mm	Höhe (inch)	4,843 inch
Tiefe	80 mm	Tiefe (inch)	3,15 inch
Gewicht	2.500 g	Nettogewicht	500 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technische Daten

Ladezeit 0,5 h

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, min.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, max.	150 mm <sup>2</sup>
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

### Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	Elektro-hydraulisch	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm <sup>2</sup>
Aderendhülsenquerschnitt, max.	150 mm <sup>2</sup>	Hub	16 mm

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

