

**Zubehör
G 25/4.00A/F BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	G 25/4.00A/F BR
Best.-Nr.	0192800000
Ausführung	Aktive Komponenten, Sicherung
GTIN (EAN)	4008190115319
VPE	10 Stück

Zubehör G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,4 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	4 A
--------------------	-------	-----------	-----

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Kennmelderfarbe	braun	Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	1,3 W
Schmelzintegral	40 A ² s	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 25
Spannungsfall	180 mV	Strom	4 A

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungszubehör

Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)