

**Zubehör  
G 20/0.10A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	G 20/0.10A/F
Best.-Nr.	<a href="#">0430300000</a>
Ausführung	Aktive Komponenten, Sicherung
GTIN (EAN)	4008190077174
VPE	10 Stück

## Zubehör G 20/0.10A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	0,85 g		

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	0,1 A
--------------------	-------	-----------	-------

### Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	0,8 W	Schmelzintegral	0,001 A <sup>2</sup> s
Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20	Spannungsfall	2600 mV
Strom	0,1 A		

### Systemkennwerte

Ausführung Sicherungszubehör

### Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)