

**THM
THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO 20/32 WS
Best.-Nr.	2621500000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118625547
VPE	3.000 Stück

**THM
THM WO 20/32 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Tiefe	0,025 mm	Tiefe (inch)	0,001 inch
Nettogewicht	0,117 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	32 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...
Farbe	weiß	Schriftfeldgröße	9 x 20 mm

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	2,8 - 7 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	7 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,8 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

THM
THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

