

**THM
THM WO VIN 17.8/34 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO VIN 17.8/34 WS
Best.-Nr.	1382930000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 34 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118185065
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	34 mm	Breite (inch)	1,339 inch
Höhe	17,8 mm	Höhe (inch)	0,701 inch
Tiefe	0,065 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	470 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	3.000	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Breite	34 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
Farbe	weiß	Halogene	Ja
Kleber	Polyacrylatkleber	Schriftfeldgröße	13 x 17.8 mm
Werkstoff	Vinylfilm	Zulassung nach UL 969	Nein

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	35 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm ²	Leiteraußendurchmesser	4.4 - 6.7 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	6,7 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	4,4 mm

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

