

**WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL mit KFZ 12V Stecker: Eine 8mm hohe LED Lampe für 12V DC, mit sehr hoher Lichtausbeute (1315 lm) und hoher Lebensdauer (Größer 10 000h). Sehr robuste Bauweise, durch Vollverguss und Metallgehäuse - wasserdicht (IP67). Durch seine 6500K Lichtfarbe (taghell) ist sie geeignet für die verschiedensten Anwendungen. Durch den KFZ 12V Stecker ist sie sehr leicht anschließbar.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M
Best.-Nr.	<a href="#">2548620000</a>
GTIN (EAN)	4050118558067
VPE	1 Stück

## WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	240 mm	Breite (inch)	9,449 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	100 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-
--------------------	---

### Allgemeine Technische Daten

Anzahl LEDs	42	Lichtfarbe (CCT)	6500K, White
Lichtstärke	3.470 cd	Lichtstrom	711 lm
Strahlungswinkel	40 °	Beleuchtungsstärke	245 lux
Lebensdauer	60.000 h	Montageart	Magnet
Bohrlochabstand	225 mm	Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP67		

### Anschlussdaten

Ausführung	KFZ-Zigarettenanzünder	Anschlussgewinde	sonstige
Beschaltung	Blau -, Braun +		

### Elektrische Daten

Nennspannung	12 V DC	Nennstrom	0,70 A
Leistung	8,5 W		

### Technische Daten Kabel

Kabel Material	PUR	Mantelfarbe	schwarz
Kabellänge	5 m		

### Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial	Alu hart eloxiert	Vergussmasse	PUR V0
Material Gewinding	PA	Material Abschlusskappen	CuZn vernickelt

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

### Zulassungen

Zulassungen			
ROHS	Konform		

**Datenblatt**

**WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**



**Maßzeichnung**

