



1280x720
720P

WiFi (2.4G Netzwerk)

Batteriebetrieben oder
8~24V Leistungsaufnahme



CALIBER SMART HOME - LEBEN IN KOMFORT -



Mit „Caliber Smart Home“-Produkten können Sie sicher sein, alles mit nur EINER APP zu steuern. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Tuya entschieden, einer Plattform für Smart-Home-Produkte, die eine hervorragende Kontrolle bietet, und nicht nur die Kamera, sondern eine ganze Reihe von Möglichkeiten

- Planer
- Szenen (z. B. leuchtet, wenn die Kamera Bewegungen erkennt)
- Produkte kombinieren
- Einstellungen mit der gesamten Familie teilen
- Weitere Informationen und Demos finden Sie unter caliber.nl/calibersmarthome



Entdecken Sie Demos und Anleitungen zu unserem wachsenden Sortiment an Smart-Home-Produkten



CALIBER.NL/CALIBERSMARTHOME
FÜR DEMOS UND ANLEITUNGEN

HWC 501

APP gesteuert 1.0MP
720P WiFi Türklingel



CALIBER SMART HOME
EINFACHE
INSTALLATION
JEDER KANN ES

Laden Sie die kostenlose
"Caliber Smart Home"-App herunter:



- Drahtlose Türklingel mit 720P HD-Kamera
- Kostenlose "Calibre SMART HOME" -App
- 1/4 "Objektiv H.264 CMOS 1.0 MP
- Wasserdicht (IP65)
- Nachtsicht
- Verbindung über WiFi (WiFi 2.4G Netzwerk)
- Die Türklingel klingelt an Ihrem Telefon
- Speicher max. 12 bis 8 GB (Micro SD)
- Menschliche Erkennung (automatisch eine Nachricht erhalten)
- Abmessungen Basis: (Kabelverbindung) 58 mm (L) x 26 mm (B) x 60 mm (H)
- Abmessungen Sockel + Akkupack: (drahtlos verbunden) 58 mm (L) x 26 mm (B) x 130 mm (H)
- Stromversorgung: 5V DC 1A (Türklingeladapter (8 ~ 24V) und Akku im Lieferumfang enthalten)
- Akku (6000mAh)
- Smart Home - powered by Tuya
- Zugänglich durch mehrere Geräte (Telefone, Tablets, etc.)
- Hacker-Beweis
- APP funktioniert mit jeder Internetverbindung (WiFi oder mobile Daten)



HWC with battery pack
'Rings' on your phone



Chime 'HWC 501CH'
sold separately

Für dieses Produkt ist ein 2,4 G WLAN-Netzwerk
und ein Smartphone/Tablet erforderlich

Wifi Freq range: 2402-2480 Mhz,
Max e.r.p. <100mW/20dBm


Tuya word mark and logos are registered trademarks
owned by Tuya, Inc. and any use of such marks
by Caliber Europe BV is under license. Other
trademarks and trade names are those of their
respective owners.



Hacker proof



Multi accessible



WWW.CALIBER.NL

CALIBER EUROPE BV · Kortakker 10 · 4264 AE Veen · The Netherlands · Tel: +31 416-699 000