

**Crimpwerkzeug
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Typ | CTI 6 G ZERT |
| Best.-Nr. | 1292880000 |
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| GTIN (EAN) | 4050118089165 |
| VPE | 1 Stück |

Datenblatt

**Crimpwerkzeug
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite | 250 mm | Breite (inch) | 9,842 inch |
| Gewicht | 747 g | Nettogewicht | 750 g |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Kontaktart | isolierte Verbinder | Crimpbereich, min. | 0,5 mm ² |
| Crimpbereich, max. | 6 mm ² | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Crimpprofil 1, min. | 0,5 mm ² | Crimpart/-profil | Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| Crimpprofil 1, max. | 1,5 mm ² | Crimpprofil 2, min. | 1,1 mm ² |
| Crimpprofil 2, max. | 2,5 mm ² | Crimpprofil 3, min. | 2,6 mm ² |
| Crimpprofil 3, max. | 6 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001282 | ETIM 4.0 | EC001282 |
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 | | |

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
|-------------------|--------------------------------------|

Datenblatt

**Crimpwerkzeug
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

