

**Kabelschuh  
KRN-M12/-150 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	KRN-M12/-150 S
Best.-Nr.	<a href="#">1494970000</a>
Ausführung	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459
VPE	10 Stück

## Kabelschuh KRN-M12/-150 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Gewicht	7,63 g	Nettogewicht	76,3 g
---------	--------	--------------	--------

### Technische Daten

Ausführung	Euro-Serie schmaler Flansch
------------	-----------------------------

### Verbinder

Anschlusslänge (l)	59 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	21,3 mm
Bohrung	M 12	Flanschbreite (b)	22 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	13 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	16,3 mm
Isolation	nicht vorhanden	Leiteranschlussquerschnitt	150 mm <sup>2</sup>
Schaftlänge (a)	29 mm		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN</a>

**Kabelschuh  
KRN-M12/-150 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**