

**THM
THM WO 15/70 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO 15/70 WS
Best.-Nr.	1429440000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118233872
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM
THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Tiefe	0,025 mm	Tiefe (inch)	0,001 inch
Nettogewicht	112 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	500	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Breite	70 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Kleber	Polyacrylatkleber	Schriftfeldgröße	30 x 15 mm
Werkstoff	Polyesterfilm	Zulassung nach UL 969	Ja

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm²	Leiteraußendurchmesser	9,6 - 12,7 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	12,7 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	9,6 mm

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

