

**THM
THM GEW 45/23 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

THM GEW Gewebeatiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker.

Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM GEW 45/23 GE
Best.-Nr.	1368740000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 23 x 45 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118170788
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

**THM
THM GEW 45/23 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	45 mm	Breite (inch)	1,772 inch
Höhe	23 mm	Höhe (inch)	0,906 inch
Tiefe	0,3 mm	Tiefe (inch)	0,012 inch
Nettogewicht	724 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	2.000	Anzahl je Rolle	2.000
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Ausführung	selbstklebend
Breite	45 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-29...80 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Kleber	Kautschukkleber
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Werkstoff	Baumwollgewebe
Zulassung nach UL 969	Nein		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------


Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM GEW 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



THM
THM GEW 45/23 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

