

## ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Mit den Weidmüller Gerätemarkierern entsprechen Anwender der Betriebsmittelkennzeichnungspflicht. Anwender können die Gerätemarkierer, mit entsprechender Software und systemkompatiblen Druckersystemen, selbst beschriften. ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.

ESG 9/26 SCM ECO MC... zum Markieren der Relaissockel der D-SERIES DRM:

- Aufsteckbarer MultiCard Markierer
- Je nach Sockel auf bis zu 4 Ebenen aufsteckbar
- Zusätzliche Option zum Aufstecken auf den Kunststoffhaltebügel: SCM CLIP P
- PrintJet bedruckbar

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS
Best.-Nr.	<a href="#">1520980000</a>
Ausführung	ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4050118327939
VPE	80 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">1324380000</a>

## ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Tiefe	0,8 mm	Tiefe (inch)	0,031 inch
Nettogewicht	0,963 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		

### Allgemeine Daten

Werkstoff	PA 66	Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>

**Datenblatt**

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

