

**THM
THM WO 24/69 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO 24/69 WS
Best.-Nr.	2621520000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118625523
VPE	1.000 Stück

THM
THM WO 24/69 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	69 mm	Breite (inch)	2,717 inch
Höhe	24 mm	Höhe (inch)	0,945 inch
Tiefe	0,025 mm	Tiefe (inch)	0,001 inch
Nettogewicht	0,2 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	69 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...
Farbe	weiß	Schriftfeldgröße	16 x 24 mm

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	5 - 16 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	16 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

THM
THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

