




Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic	EM10425509	4015120425509



### Kurzbeschreibung

- Die Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter
- Für viele Wand-Melder der Serie MD 180i, PD 180i und Decken-Melder der Serie MD, MD-C, PD, PD-C, MD-CE und PD-CE


### Technische Daten

Batteriebetrieb	Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive)
Reichweite	bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m
Abmessungen ca.	Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm
Lieferumfang	inklusive Wandhalterung

### Zubehör


- EB10430428 - MD 360i/8 Basic weiß
- EB10430435 - PD 360i/8 Basic weiß
- EB10430459 - MD 180i/16 Basic weiß
- EB10430466 - MD 360i/8 Basic SMB weiß
- EB10430473 - PD 360i/8 Basic SMB weiß
- EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH
- EM10002106 - MD 180i/R Set SKK
- EM10002113 - MD 180i/R Set EXX
- EM10015649 - RC 230i UC weiß
- EM10055010 - MD 180i/R
- EM10055300 - MD 360i/24 weiß
- EM10410017 - PD 180i/R
- EM10410048 - PD 180i/R-CH weiß
- EM10425004 - PD 360i/8 weiß
- EM10425103 - PD 360i/24 weiß
- EM10425158 - PD 360i/Korridor weiß
- EP10055317 - MD-C360i/24 weiß
- EP10055393 - MD-C360i/8 weiß
- EP10425042 - PD-C360i/8plus weiß
- EP10425059 - PD-C360i/8 weiß
- EP10425288 - PD-C360i/24plus weiß
- EP10425318 - PD-C360i/24 DC24Vplus weiß
- EP10425332 - PD-C360i/8 DIMplus weiß
- EP10425349 - PD-C360i/8 DC24Vplus weiß
- EP10425707 - PD-C360i/24 DRY weiß
- EP10425776 - MD-C360i/6 mini 12V opal-matt
- EP10425783 - PD-C360i/24 DIMplus WH weiß
- EP10425806 - PD-C360i/8 KNX weiß
- EP10425813 - PD-C360i/24 KNX weiß
- EP10425820 - PD-C360i/8 DALI weiß
- EP10425837 - PD-C360i/24 DALI weiß
- EP10425844 - PD-C360i/24 KNX ECO weiß
- EP10425851 - MD-C360i/6 mini opal-matt
- EP10425868 - PD-C360i/6 mini opal-matt
- EP10425875 - MD-C360i/8 MIC weiß
- EP10425882 - PD-C360i/8 MIC weiß
- EP10426001 - MD-C360i/8 mini opal-matt
- EP10426018 - MD-C360i/12 mini opal-matt
- EP10426025 - PD-C360i/8 mini opal-matt
- EP10426032 - PD-C360i/12 mini opal-matt
- EP10426049 - PD-C360i/8 mini DIM opal-matt
- EP10426056 - PD-C360i/12 mini DIM opal-matt
- EP10426155 - PD-C360i/8 mini KNX opal-matt
- EP10426162 - PD-C360i/12 mini KNX opal-matt
- EP10426445 - PD-C180i KNX
- EP10426452 - PD-C180i KNX ECO
- EP10426469 - PD-C180i KNX DK
- EP10426476 - PD-C180i KNX ECO DK
- EP10426483 - PD-C180i KNX CH
- EP10426490 - PD-C180i KNX ECO CH
- EP10426704 - PD-C360i/24 DIM weiß
- EP10426711 - PD-C360i/8 DIM weiß
- EP10426728 - PD-C360i/24 DIMplus-FM weiß
- EP10426735 - PD-C360i/24 DIMplus-SM weiß
- EP10426742 - PD-C360i/24 DUODIMplus-FM weiß
- EP10426759 - PD-C360i/24 DUODIMplus-SM weiß
- EP10426803 - PD-C360i/24 DUOplus-FM weiß
- EP10426810 - PD-C360i/24 DUOplus-SM weiß
- EP10427008 - MD-C360i/8 mini-3m opal-matt
- EP10427015 - PD-C360i/8 mini-3m opal-matt
- EP10427022 - PD-C360i/12 mini-3m opal-matt
- EP10427206 - PD-ATMO 360i/8 A KNX weiß

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic	EM10425509	4015120425509




- EP10427213 - PD-ATMO 360i/8 T KNX weiß
- EP10427220 - PD-ATMO 360i/8 O KNX weiß
- EP10427305 - PD-C180i/16 UC opal-matt
- EP10427312 - PD-C360i/8 UC weiß
- EP10427329 - PD-C360i/24 UC weiß
- EP10427336 - PD-CE360i/24 UC opal-matt
- EP10427343 - PD-C360i/8 mini UC opal-matt
- EP10427367 - PD-C180i/16 UC CH opal-matt
- EP10427404 - PD-C360i/8 KNX UP weiß
- EP10427428 - PD-C360i/24 KNX UP weiß
- EP10427435 - PD-C360i/24 KNX ECO UP weiß
- EP10427442 - PD-C360i/8 DUO DALI opal-matt
- EP10427459 - PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt
- EP10510007 - MD-CE360i/8 opal-matt
- EP10510014 - MD-CE360i/8 GST opal-matt
- EP10510021 - MD-CE360i/24 opal-matt
- EP10510038 - MD-CE360i/24 GST opal-matt
- EP10510045 - MD-CE360i/8 WAGO opal-matt
- EP10510052 - MD-CE360i/24 WAGO opal-matt
- EP10510700 - PD-CE360i/8 opal-matt
- EP10510717 - PD-CE360i/8 GST opal-matt
- EP10510724 - PD-CE360i/24 opal-matt
- EP10510731 - PD-CE360i/24 GST opal-matt
- EP10510786 - PD-CE360i/8 WAGO opal-matt
- EP10510793 - PD-CE360i/24 WAGO opal-matt

Bestellbezeichnung      Artikelnummer      EAN Code  
 Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic      EM10425509      4015120425509



Maße in mm



**ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN**

	<p><b>Programmiermodus Öffnen / Schließen</b> Zielgerichtetes Einstellen der Parameter und Funktionen</p>		<p><b>Reset</b> Zurücksetzen der Funktionen und Parameter</p>
	<p><b>Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes</b> Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck</p>		<p><b>Umschaltung Voll- oder Halbaus</b> Vollautomat: Automatisch Licht EIN und AUS. Halbaus: Manuelles EIN per Taster und automatisch Licht AUS. <b>Hinweis: Nur bei Präsenzmelder aktiv</b></p>
<p><b>Kanal Licht (c1)</b></p>	<p><b>Licht EIN / AUS</b> Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters</p>		<p><b>Testbetrieb</b> Bewegungsanzeige durch 2-maliges kurzes Blinken der blauen Funktions-LED</p>
<p><b>Kanal Licht (c1)</b></p>	<p><b>Lichtwerte</b> 7 fest vorgegebene Lichtwerte von 10 bis 2000 Lux auf Tastendruck</p>		<p><b>LED EIN / AUS</b> Deaktivieren oder aktivieren der LED-(rote/grüne LED) Zustandsanzeige</p>
<p><b>Kanal Licht (c1)</b></p>	<p><b>Nachlaufzeiten</b> 5 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 15 Min. und Impuls auf Tastendruck</p>		<p><b>Dauerlicht EIN / AUS</b> Beleuchtung für 4 Stunden dauernd EIN / oder AUS, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters</p>
<p><b>Kanal HLK (c2)</b></p>	<p><b>Nachlaufzeiten</b> 5 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 1 Min. bis 60 Min. und Impuls auf Tastendruck. <b>Hinweis: Nur bei Präsenzmelder aktiv</b></p>		