

Mobiler Stromzählerkoffer MID



Art.-Nr. 720450

1 Allgemein / General information

1.1 Produktbezeichnung / Product name	Mobile Stromzählerkoffer MID
1.2 Typ / Type	7204
1.3 Artikelnummer / Article-No.	720450
1.4 EAN-Code	4016667027102
1.5 Verpackungseinheit VE / Packaging unit PU	VE 1 Stück

2 Technische Daten / Technical data

2.1 Bemessungsstrom / Rated current	16A
2.2 Bemessungsspannung / Rated voltage	250V, 50Hz
2.3 Gebrauchstemperatur / Usage temperature	-10°C bis 55°C
2.4 IP-Schutzart / IP-Protection	Gehäuse IP44, Steckverbindung IP44, Steckdosen IP54
2.5 Gewicht / Weight	1,9kg

3 Gehäuse / Housing

3.1 Gehäusematerial / Cover material	Bruchfester Kunststoff
3.2 Gehäusefarbe / Cover colour	Gehäuse silbergrau, Deckel dunkelgrau
3.3 Teilungseinheiten / Modul units	-
3.4 Abmessungen / Dimensions	400 x 300 x 133mm

4 Zuleitung – Ableitung / Supply

4.1 Kabel / Cable	H07RN-F3G2,5
4.1.2 Länge / Length	Ca. 3,0m (Gesamtlänge)
4.1.3 Farbe / Color	Schwarz
4.2 Stecker / Plug	Schutzkontaktstecker
4.2.1 Typ / Type	VDE0620, IEC884-1, CEE7, Typ F
4.2.2 Pole	1 / N / PE
4.2.3 Schutzkontakt / Protective Contact	Doppelter Schutzkontakt
4.2.4 Farbe / Color	Schwarz
4.3 Kupplung / Coupler	-
4.3.1 Typ / Type	-
4.3.2 Pole	-
4.3.3 Schutzkontakt / Protective Contact	-
4.3.3 Farbe / Color	-

5 Einbaustecker/-steckdosen / Built-in plug / sockets

5.1 Typ / Type	Schutzkontaktsteckdose VDE0620, IEC884-1, CEE7, Typ F
5.2 Pole	1 / N / PE
5.3 Schutzkontakt / Protective contact	Ja
5.4 Farbe / Colour	Schwarz
5.5 Material / Material	Thermoplast
5.6 Anzahl / Pieces	4 Stück

6 Zähler / Meter

6.1 Zählertyp / Meter type	Digitaler Wechselstromzähler MID - geeicht
6.2 Teilungseinheiten / Modul units	-
6.3 Anzeige / Display	LCD-Anzeige
6.4 Stromarbeitsbereich / Current range	0,25 bis 25A
6.5 Messgröße / Measurement type	Verbrauch kWh, Betriebsstunden h
6.6 Auswertungen / Evaluation	-
6.7 Schnittstellen / Interface	-
6.8 Datenspeicherzeit / Data memory storage	Mind. 10 Jahre
6.9 Nacheichen / Recalibrate	Zähler nach max. 8 Jahren Nacheichen oder Austauschen
6.10 Sonstiges / Miscellaneous	5 Jahre Garantie auf Zähler

7 Personenschutzschalter / Personal protection switch

7.1 Typ / Type	-
7.2 Nennfehlerstrom	-
7.3 Farbe	-
7.4 Normen und Richtlinien	-

8 Normen und Richtlinien / Standards and guidelines

8.1 ROHS-Konformität / Compliance	Ja
8.2 WEEE	Ja
8.3 CE-Kennzeichnung / Marking	Ja
8.4 VDE 0701 / 0702	Optional

9 Sonstiges / Miscellaneous

9.1 Betriebsstundenzähler	integriert
9.2 Zeitschaltuhr	-
9.3 Leitungsschutzschalter	-
9.4 Fehlerstromschutzschalter	-
9.5 Brandschutzschalter	-
9.6 Manipulationssicherheit im Gebrauch	Optional
9.7 Individuelle Lösungen	Bitte fragen Sie uns an!

10 Zubehör / Accessories

10.1 ProtectionCase	-
10.2 Kofferschloß	Optional - Kofferschloß gleichschließend
10.3 Steckdosenschloß	Optional - Steckdosenschloß zum Einsetzen in die Steckdose
10.4 Smart Metering	Optional - Drahtlose Stromverbrauchsübermittlung, Auswertung und Analyse im Firmen-Netzwerk aller Verbraucher - auf Anfrage!

Stand: 17.07.2019 GT