



PRIMEBOOK C11B

Hardware

Prozessor (CPU)	Intel® Celeron® N3350 Prozessor (bis zu 2.4 GHz, 2 MB Intel® Smart-Cache) Dual Core
Betriebssystem	Windows 10 Home im S Modus
Office	Office 365 Personal (1-Jahres-Abonnement) ¹
Arbeitsspeicher (RAM)	4 GB (DDR3)
Interner Speicher	64 GB ²
Grafikprozessor (GPU)	Intel® HD Graphics 500
Display-Größe	29.5 cm (11.6")
Display-Typ	Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Bildformat	16:9
Kamera	Front: 2 MP
Lautsprecher	Stereo
Mikrofon	Dual-Mikrofon
Schnittstellen	M.2 SSD extension, USB-Type-C™ 3.1 Gen 1 (Power Delivery und DisplayPort), 2 x USB 3.1 Gen 1, Micro-HDMI®, Speicherkartenleser, Audio Out/Mic In (3, 5 mm)
Netzwerk	WLAN, Bluetooth 4.2
Frequenzen	WLAN IEEE 802.11ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz
Speichererweiterung	microSD(HC/XC) bis zu 128 GB, M.2 SSD (42 mm - B key)
Abmessungen	ca. 280 mm x 190 mm x 15 mm
Gewicht	ca. 1160 g
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Schwarz
Tastaturlayout	länderspezifisch

PRIMEBOOK C11B

Aufnahme und Wiedergabe

Abspielbare Videoformate	MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0), MPEG-4.2 SP/ASP (z. B. Xvid bis simple@L3)
Unterstützte Video-Containerformate	AVI, MKV, MOV
Gaming	3D-Spiele, Classic games, G-Sensor Spiele, Touch Games
Unterstützte Bildformate	JPEG, PNG, GIF, BMP
Abspielbare Audioformate	MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC

Batterie und Stromversorgung

Batterie-Art	Li-Polymer
Akkukapazität	7.6 V / 4800 mAh / 36.48 Wh
Akku laden über	DC IN
Stromquelle	230 V (110 V - 240 V)

Sonstiges

Weitere Merkmale	Fingerprint-Sensor, G-Sensor, Hall-Sensor
Vorinstallierte Sprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, zusätzliche Sprachen via Windows Download verfügbar
Lieferumfang	Primebook C11B, Netzteil (100 V - 240 V), Reinigungstuch, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich	5° C bis 30° C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 %

¹ Office 365 Personal für 12 Monate inklusive. Software ist bereits vorinstalliert. Die Office-Aktivierung ist innerhalb von 6 Monaten nach Aktivierung von Windows möglich. Nach Ablauf muss die Lizenz kostenpflichtig erneuert werden.

² 1 GB = 1 000 000 000 Byte.

Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

M.2 SSD MODULE ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Akku dieses Produktes kann nicht ohne Weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.