

# Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.crosstools.de	<b>NTAS 1200 - 4 in 1</b>	<b>68519</b>	<b>24 Monate</b>	
		4011458685196		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Verp. Einheit (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE (Stk.)</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	
33,00	33,00	52,00	5,00 / 7,50	

<b>NTAS 1200 - 4 in 1</b>	<b>Menge / Palette:</b>	24
	<b>Menge / LKW:</b>	792

**Kurzbeschreibung:**

- Neuartiger "4 in 1" Kombi-Sauger mit umfangreichem Zubehör.
- Dieser leistungsstarke 1200 Watt Sauger kann als Nass-, Trocken- und Aschesauger genutzt werden.
- Zusätzlich steht noch eine Ausblasfunktion zur Verfügung, die durch das Umstecken des Saugschlauches zu nutzen ist.
- Die lange Netzleitung und die Rollen ermöglichen ein bequemes Arbeiten mit einem großen Einsatzradius.
- Düsen und Saugrohre können komfortabel direkt am Gerät aufbewahrt werden und sind so immer zur Hand.

**Technische Daten:**

Motor: 1200 Watt  
 Spannung / Frequenz: 230 V / 50 Hz  
 Anschlussleitung: 4,5 m Kabel  
 Saugleistung: 200 mbar  
 Behältervolumen: 20 l  
 Filter: waschbar  
 Saugschlauch 1: 100 cm Metall PVC  
 Saugschlauch 2: 150 cm PVC-Schlauch  
 Saugrohr 1: 20 cm Alu  
 Saugrohr 2: Teleskoprohr Chrom 82 cm

**Lieferumfang:**

Inklusive PVC - Saugschlauch, Kombifugendüse, Softdüse, Kombibodendüse, waschbarer Filter, Aluminium Saugrohr und PVC - ummantelter Metallsaugschlauch

**Prüfzeichen:**

**4 in 1**      **4 in 1**

**Nass-Trocken-Aschesauger mit Blasfunktion**

